

PHILIPS

veekindel
habemepiirel

Beardtrimmer series
9000

0,2 mm täpsusega seaded

Üleni metallist kahepoolne
piirel

60 min juhtmeta kasut. / 1 h
laadimist

laseriga



BT9290/32



Ülim täpsus

Ainus laseriga habemepiirel

Nautige suurepäraselt kontrolli piirjoonte üle eksklusiivse laseri abil. See võimaldab teil kindlustundega luua teie soovidele vastavat täpset ja sümmeetrilist stiili.

Täpsus

- Kasutage ainulaadset laserit täpsete ja sümmeetriliste tulemuste saamiseks
- Reguleerimisratas lukustab valitud pikkuseseade
- Kahepoolne piirel: 32 mm ja 15 mm pool täiuslike detailide jaoks
- 0,4 mm habemetüüka seadistus tagab teile kolmepäevahabeme iga päev

Nahale ohutu

- Nahale ohutud suure jõudlusega terad täiuslikuks piiramiseks

Lihtne kasutada


- 100% veekindel lihtsaks puhastamiseks
- Detailide kamm tagab täpsuse ja habemekamm kontrolli
- LED-ekraan näitab selgelt valitud pikkuseseadet
- LED-ekraan näitab aku laetust
- 2-aastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja õli pole vaja
- Kaitsev reisi- ja hoiuvutlar
- 60 minutit juhtmeta kasutamist pärast ühetunnist laadimist või ühendage see vooluvõrku.



asimpleswitch.com


Esiletõstetud tooted

Maailma esimene laser



Ainulaadne lasersüsteem projitseerib terava valgusjoone, mille järgi oma stiil enne piiramist paika sättida. See osutab kohtadele, kus tuleb karvu löigata, nii et see õnnestub iga kord.

17 lukustatavat pikkuseaset



Soovitud piiramispikkuse valimiseks keerake lihtsalt käepidemel olevat reguleerimisketast, kuni kuvatakse soovitud pikkus. Teie valitud pikkus on nüüd lukustatud täpselt ja ühtlaseks piiramiseks.

Kahepoolne piirel




Võtke ära reguleeritava pikkusega kamm ja selle all on pööratav kahepoolne piirel. Ühel pool on 32 mm suure jõudlusega piirel. Ümber pöörates on 15 mm laiune täppspiirel – ideaalne väikestesse kohtadesse nagu nina alla ja suu ümbrusesse pääsemiseks. See on mõeldud löikamiseks väga naha lähedalt, kaitstes samal ajal teie nahka, ning tänu selle väiksusele ja kaldus kujule on peente joonte ja detailide viimistlemisel lihtne näha, mida te teete.

Nahale ohutu suur jõudlus



Terasest terad puutuvad õrnalt üksteise vastu, teritades ennast seeläbi juuste löikamise ajal. Terad püsivad üliteravad, et juukselõikus oleks alati korralik ja tõhus, samal ajal on neil ümarad otsad ja kammid nahaärrituse vältimiseks.

Laetav ja juhtmeta kasutus



Saate 60 minutit juhtmeta kasutada pärast ühetunnist laadimist. Kui aku saab piiramise ajal tühjaks, ühendage see lihtsalt vooluvõrku ja jätkake piiramist.

100% veekindel



Piirlipea puhastamiseks loputage seda lihtsalt kraani all.

Detailide ja habemekammid



Detailide kamm tagab piiramisel suurema täpsuse. Kasutage seda habemekammi asemel, et pääseda kitsastes kohtadesse või muuta oma habeme servad kumeraks. Habemekamm tagab parema kontrolli kiireks ja ühtlaseks piiramiseks.

LED-ekraan



LED-ekraan näitab valitud pikkuseaset millimeetrites, nii hoiate alati oma stiilil silma peal.

LED-ekraaniga aku laetuse näidik

LED-ekraan näitab aku laetust, seega ei jää te kunagi hätta.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Habemekamm

Täpne piiramiskamm

Hooldus: Puhastusharjake

Kott

Kergesti kasutatav

Puhastamine: 100% veekindel

Aku tööaeg: 1 h laadimist, tööaeg 60 min

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta kasutus

Täpsus

Pikkuse seaded: 17 pikkust vahemikus 0,4–7 mm

Võimsus

Automaatpinge: 100–240 V

Hooldus

Garantii: 2-aastane üleilmne garantii

