

PHILIPS

Tondeuse barbe
étanche

Beardtrimmer series
9000

Pas de 0,2 mm

Tondeuse barbe réversible
métallique

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

avec guide laser



BT9290/32



Haute précision

La première tondeuse barbe avec guide laser

Dessinez vos contours avec une maîtrise totale, grâce au guide laser. Il vous permet de créer avec confiance un style précis et symétrique.

Précision

- Utilisez le guide laser pour des résultats précis et symétriques
- La molette de réglage verrouille la hauteur de coupe sélectionnée
- Tondeuse double face : face 32 mm et face 15 mm pour des détails soignés
- Le réglage 0,4 mm vous permet d'entretenir une barbe de 3 jours au quotidien

Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

Facile à utiliser


- 100 % étanche pour un nettoyage impeccable
- Sabot à barbe pour une coupe maîtrisée et sabot de précision pour les détails
- L'écran LED indique clairement la hauteur de coupe choisie
- L'écran LED indique le niveau de charge
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire
- Housse de rangement et de voyage
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur



asimpleswitch.com


Points forts

Premier guide laser au monde



Le guide laser projette un fin faisceau lumineux vous permettant de définir votre style avant de passer la tondeuse. Il indique dans quelles zones les poils seront taillés, pour des résultats impeccables.

17 hauteurs de coupe verrouillables



Pour sélectionner une hauteur de coupe, tournez simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche. La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe précise et uniforme.

Tondeuse double face




Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Elle est idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.

Haute performance et respect de votre peau



En se frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'affûtent pendant que vous taillez votre barbe ! Elles restent ainsi parfaitement acérées, pour une coupe nette et efficace. Le sabot et les lames aux bords arrondis respectent votre peau et évitent les irritations cutanées.

Rechargeable et secteur



Vous bénéficiez de 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge. Si la batterie se décharge en cours d'utilisation, branchez simplement l'appareil sur le secteur pour poursuivre.

100 % étanche



Pour nettoyer la tête de la tondeuse, rincez-la simplement sous l'eau.

Sabots à barbe et de précision



Le sabot de précision permet de tondre de manière plus détaillée. Utilisez-le au lieu du sabot barbe pour les zones difficiles à atteindre ou pour arrondir les angles de votre barbe. Le sabot barbe permet une plus grande maîtrise, pour des résultats rapides et uniformes.

Affichage LED



L'écran LED affiche la hauteur de coupe choisie en millimètres, pour un style complètement maîtrisé.

Témoin de niveau de charge LED

L'écran LED indique le niveau de charge, pour que vous ne soyez jamais pris de court.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Accessoires

Sabot barbe

Sabot de précision

Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse

Facile d'utilisation

Nettoyage: 100 % étanche

Autonomie de la batterie: 60 minutes
d'autonomie pour 1 heure de charge

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Précision

Hauteurs de coupe: 17 hauteurs de coupe, de
0,4 mm à 7 mm

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie internationale

