

PHILIPS

Skægtrimmer

Beardtrimmer series 9000

Laserstyring

Metalknive

Inklusiv næsehårstrimmer

Avanceret Li-ion-batteri



BT9297/15



Verdens første laserstyrrede skægtrimmer

Perfekt symmetri med laserstyret trimmer

Perfektioner dit skæg med vores eksklusive laserstyringssystem. Følg den røde lyslinje for at opnå en skarp, symmetrisk trimning på begge sider af ansigtet.

Precision

- Laserstyring giver en præcis, symmetrisk trimning hver gang
- Trimning i præcise trin på 0,2 mm, fra 0,4 mm til 7 mm
- Detaljetrimmer, der giver perfekte kanter og detaljer

Klipperesultat

- Metalknivene er dobbeltskærpede for en hurtigere trimning
- Løfter og styrer hårene for at sikre en effektiv, ensartet trimning
- Skærer ensartet, selv gennem tæt hår
- Hudvenlige, afrundede spidser forebygger irritation

Batteri

- 80 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller brug med ledning

Nem at anvende

- LED-displayet viser tydeligt længdeindstillingen
- Se hurtigt status for trimmerens batteri
- 100 % vandtæt for nem og grundig rengøring



reddot award 2017
winner

Vigtigste nyheder

Laserstyring



Perfektioner dit skæg med vores eksklusive laserstyringssystem. Følg den røde lyslinje for at opnå en skarp, symmetrisk trimning på begge sider af ansigtet.

Metalknive



Vores metalknive i rustfrit stål er ekstra stærke og dobbeltskærpede. Det betyder, at de er fremstillet til at holde meget længe, og de skærer gennem selv de tykkeste hår. Når du trimmer, skærpes de automatisk ved at slibe let mod hinanden. Så du opnår en præcis, ensartet klipning – hver gang.

Innovativt Lift & Trim-system




Trim dine skægstubbe i én hurtig bevægelse. Vores innovative Lift & Trim-system rejser hvert enkelt hår og styrer det hen til de dobbeltslebne knive i rustfrit stål. Resultatet er en ensartet klipning eller trimning i én arbejdsgang.

Avanceret Li-ion-batteri



Vores avancerede Li-ion-batteri giver dig mulighed for at oplade skægtrimmeren i 1 time for at få 80 minutters ledningsfri brug. Hvis du har brug for mere energi under trimningen, skal du blot slutte trimmeren til stikkontakten. Denne trimmer er designet til at fungere både ledningsfrit og via stikkontakten.

0,2 mm præcision



Styling af dit skæg med optimal nøjagtighed ved at vælge en hårlængde ned til en nøjagtighed på 0,2 mm. Brug zoomhjulet til at vælge og låse den ønskede længde, fra 0,4 mm og helt op til 7 mm.

LED-display



Drej zoomhjulet for at få vist den valgte længdeindstilling i mm på LED-displayet.

Batteriindikator med 3 niveauer



Se, om din trimmer er godt opladet, eller om den skal oplades – på et øjeblik. 3 enkle bjælker viser dig den resterende opladningstid samt opladningsstatus, når trimmeren er sat i stikkontakten.



iF DESIGN AWARD 2017

Skægtrimmer, 9000-serien iF DESIGN AWARD 2017



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder – energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



reddot award 2017
winner

Red Dot Award 2016: vinder

Skægtrimmer, 9000-serien Red Dot Award 2016: vinder

Specifikationer

Klippesystem

Præcision (interval): Fra 0,2 mm

Længdeindstillinger: 0,4 op til 7 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Skånsomme spidser: For mere komfort

Skab det look, du ønsker

Laserstyring: Perfekt symmetrisk skæg

Antal længdeindstillinger: 17 integrerede længdeindstillinger

Tilbehør

Kam: Integreret hårløftekam

Inklusiv næsehårstrimmer

Etui: Rejseetui

Strøm

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 80 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger

Display: Digitale længdeindstillinger, 3-

niveau-batteriindikator

Rengøring: Vaskbar

Betjening: Brug med og uden ledning

Design

Overflade: Krom-finish

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

