

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series
9000

Laserguide

Kniver i metall

Detaljtrimmer følger med

Avansert Li-ion-batteri



BT9297/15



Verdens første skjeggtrimmer med laserguide Perfekt symmetri med laserguidet trimmer

Få et perfekt skjegg med vårt eksklusive laserguidesystem. Følg lysets røde linje for å få markert, symmetrisk trimming av ansiktshår.

Precision

- Laserguide som gir nøyaktig, symmetrisk trimming hver gang
- Trim i nøyaktige trinn på 0,2 mm, fra 0,4 mm til 7 mm
- Detaljtrimmer for perfekte kanter og detaljer

Bra klipperesultat

- Knivene i metall er dobbeltslipte for raskere trimming
- Løfter og leder hårene for en jevn og enkel trimming
- Kutter konsekvent, selv gjennom tette hårstrå
- Hudvennlige, avrundede tupper forhindrer irritasjon

Batteri

- 80 minutters bruk etter én times lading, eller koble den til

Lett å bruke

- LED-skjermen viser tydelig lengdeinnstillingen
- Du ser enkelt gjenværende strøm på batteriet til trimmeren
- 100 % vanntett for enkel og grundig rengjøring



reddot award 2017
winner

Høydepunkter

Laserguide



Få et perfekt skjegg med vårt eksklusive laserguidesystem. Følg lysets røde linje for å få markert, symmetrisk trimming av ansiktshår.

Kniver i metall



Knivene i rustfritt stål er ekstra sterke og dobbeltslipte. Det betyr at de er laget for å vare svært lenge og kutte gjennom selv de tykkeste hårstrå. Når du trimmer, slipes de av seg selv ved å gni lett mot hverandre. På den måten får du en nøyaktig, jevn klipp – hver eneste gang.

Innovativt løfte-og-trimme-system



Trim skjeggstubbene i én rask bevegelse. Det innovative løfte-og-trimme-systemet løfter hvert hår og leder det til de dobbeltslipte barberbladene i rustfritt stål. Slik får du jevne skjeggstubber i én omgang.

Avansert Li-ion-batteri



Med det avanserte Li-ion-batteriet kan du lade skjeggtrimmeren i én time og få 80 minutters trådløs bruk. Hvis du trenger mer strøm underveis, er det bare å koble trimmeren til strømnettet. Denne trimmeren er utviklet for bruk både med og uten strømtilkobling.

0,2 mm presisjon



Friser skjegget med størst mulig nøyaktighet ved å velge en hårlengde ned til 0,2 mm presisjon. Bruk zoomhjulet til å velge og låse inn ønsket lengde, fra 0,4 mm helt til 7 mm.

LED-display



Vri zoomhjulet for å vise den valgte lengdeinnstillingen i millimeter på LED-displayet.

Batteriindikator med tre nivåer



Du kan se umiddelbart om trimmeren er fulladet eller må lades opp. Tre enkle striper viser deg gjenstående ladetid samt ladestatusen når trimmeren er koblet til strøm.



iF-DESIGNPRISEN 2017

Beardtrimmer series 9000iF-DESIGNPRISEN 2017



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.



reddot award 2017
winner

Red Dot-prisvinner 2017

Beardtrimmer series 9000Red Dot-prisvinner 2017

Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene): Fra 0,2 mm
Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,4 opptil 7 mm
Kutteelement: Kniver i rustfritt stål
Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Skap det utseendet du ønsker

Laserguide: Perfekt symmetrisk skjegg
Antall lengdeinnstillinger: 17 integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

Kam: Integrert kam som løfter hårene
Detaljtrimmer følger med
Veske: Reiseetui

Drift

Batteritype: Litium-ion
Driftstid: 80 minutter
Lading: Fulladet på 1 time
Automatisk spenning: 100–240 V

Enkel i bruk

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene
Skjerm: Digitale lengdeinnstillinger,
Batteriindikator med 3 nivåer
Rengjøring: Alt kan vaskes
Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Overflate: Krombelagt overflate

Service

To års garanti
Trenger ikke smøring

