



Skægtrimmer

- Laserstyring
- Metalknive
- Inklusiv næsehårstrimmer
- Avanceret Li-ion-batteri

BT9297/15

Verdens første laserstyrede skægtrimmer

Perfekt symmetri med laserstyret trimmer

Perfektioner dit skæg med vores eksklusive laserstyringssystem. Følg den røde lyslinje for at opnå en skarp, symmetrisk trimning på begge sider af ansigtet.

Fordele

Precision

- Laserstyring giver en præcis, symmetrisk trimning hver gang
- Trimning i præcise trin på 0,2 mm, fra 0,4 mm til 7 mm
- Detaljetrimmer, der giver perfekte kanter og detaljer

Klipperesultat

- Metalknivene er dobbeltskærpede for en hurtigere trimning
- Løfter og styrer hårene for at sikre en effektiv, ensartet trimning
- Skærer ensartet, selv gennem tæt hår
- Hudvenlige, afrundede spidser forebygger irritation

Batteri

- 80 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller brug med ledning

Nem at anvende

- LED-displayet viser tydeligt længdeindstillingen
- Se hurtigt status for trimmerens batteri
- 100 % vandtæt for nem og grundig rengøring

PHILIPS

Funktioner

Laserstyring



Perfektioner dit skæg med vores eksklusive laserstyringssystem. Følg den røde lyslinje for at opnå en skarp, symmetrisk trimning på begge sider af ansigtet.

Metalknive



Vores metalknive i rustfrit stål er ekstra stærke og dobbeltskærpede. Det betyder, at de er fremstillet til at holde meget længe, og de skærer gennem selv de tykkeste hår. Når du trimmer, skærpes de automatisk ved at slibe let mod hinanden. Så du opnår en præcis, ensartet klipning – hver gang.

Innovativt Lift & Trim-system



Trim dine skægstubbe i én hurtig bevægelse. Vores innovative Lift & Trim-system rejser hvert enkelt hår og styrer det hen til de dobbeltslebne knive i rustfrit stål. Resultatet er en ensartet klipning eller trimning i én arbejdsgang.

Avanceret Li-ion-batteri



Vores avancerede Li-ion-batteri giver dig mulighed for at oplade skægtrimmeren i 1 time for at få 80 minutters ledningsfri brug. Hvis du har brug for mere energi under trimningen, skal du blot slutte trimmeren til stikkontakten. Denne trimmer er designet til at fungere både ledningsfrit og via stikkontakten.

0,2 mm præcision



Styling af dit skæg med optimal nøjagtighed ved at vælge en hårlængde ned til en nøjagtighed på 0,2 mm. Brug zoomhjulet til at vælge og låse den ønskede længde, fra 0,4 mm og helt op til 7 mm.

LED-display



Drej zoomhjulet for at få vist den valgte længdeindstilling i mm på LED-displayet.

Batteriindikator med 3 niveauer



Se, om din trimmer er godt opladet, eller om den skal oplades – på et øjeblik. 3 enkle bjælker viser dig den resterende opladningstid samt opladningsstatus, når trimmeren er sat i stikkontakten.

100 % vandtæt



Skyl din vandtætte skægtrimmer under vandhanen for at rengøre den grundigt.

Konstant strøm



Denne trimmers kraftige motor klipper stabilt uanset eventuelle forskelle i hårenes tæthed. Så du kan trimme ensartet fra start til slut.

Hudvenlige, afrundede spidser



Få en perfekt, sikker trimning. Trimmerens knive har afrundede spidser for at forebygge hudirritation – selv hvis du ikke bruger en kam.

Beardtrimmer series 9000

Detaljtrimmer



Læg sidste hånd på din stil. Klik detaljtrimmeren på for at definere kanterne og detaljerne i dit skæg eller overskæg.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Klippesystem

Præcision (interval)	Fra 0,2 mm
Længdeindstillinger	0,4 op til 7 mm
Skærenhed	Knive i rustfrit stål
Skånsomme spidser	For mere komfort

Skab det look, du ønsker

Laserstyring	Perfekt symmetrisk skæg
Antal længdeindstillinger	17 integrerede længdeindstillinger

Tilbehør

Kam	Integreret hårløftekam
Inklusiv næsehårstrimmer	Ja
Etui	Rejseetui

Strøm

Batteritype	Litiumion
Driftstid	80 minutter
Opladning	Fuld opladning på 1 time
Automatisk spændingstilpasning	100-240 V

Brugervenlig

Zoomring	Nem justering af længdeindstillinger
Display	Digitale længdeindstillinger 3-niveau-batteriindikator
Rengøring	Vaskbar
Betjening	Brug med og uden ledning

Design

Overflade	Krom-finish
-----------	-------------

Service

2 års reklamationsret	Ja
Olie ikke nødvendigt	Ja

Emballagens mål

Højde	24,40 cm
Bredde	14,00 cm
Dybde	6,90 cm
Nettovægt	0,28 kg
Bruttovægt	0,43 kg
EAN	08710103809135
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	851020

Yderemballage

Længde	28,90 cm
Bredde	14,90 cm
Højde	26,70 cm
Bruttovægt	1,98 kg
EAN	18710103809132
Antal forbrugeremballage	4



registrerede til at ændre
2019, juni 2

Version: 7.1.1
EAN: 08710103809135

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com