



## Skjeggtrimmer

- Laserguide
- Kniver i metall
- Detaljtrimmer følger med
- Avansert Li-ion-batteri

BT9297/15

# Verdens første skjeggtrimmer med laserguide

Perfekt symmetri med laserguidet trimmer

Få et perfekt skjegg med vårt eksklusive laserguidesystem. Følg lysets røde linje for å få markert, symmetrisk trimming av ansiktshår.

## Fordeler

### Precision

- Laserguide som gir nøyaktig, symmetrisk trimming hver gang
- Trim i nøyaktige trinn på 0,2 mm, fra 0,4 mm til 7 mm
- Detaljtrimmer for perfekte kanter og detaljer

### Bra klipperesultat

- Knivene i metall er dobbeltslipte for raskere trimming
- Løfter og leder hårene for en jevn og enkel trimming
- Kutter konsekvent, selv gjennom tette hårstrå
- Hudvennlige, avrundede tupper forhindrer irritasjon

### Batteri

- 80 minutters bruk etter én times lading, eller koble den til

### Lett å bruke

- LED-skjermen viser tydelig lengdeinnstillingen
- Du ser enkelt gjenværende strøm på batteriet til trimmeren
- 100 % vanntett for enkel og grundig rengjøring

# PHILIPS

## Funksjoner

### Laserguide



Få et perfekt skjegg med vårt eksklusive laserguidesystem. Følg lysets røde linje for å få markert, symmetrisk trimming av ansiktshår.

### Kniver i metall



Knivene i rustfritt stål er ekstra sterke og dobbeltslipte. Det betyr at de er laget for å vare svært lenge og kutte gjennom selv de tykkeste hårstrå. Når du trimmer, slipes de av seg selv ved å gni lett mot hverandre. På den måten får du en nøyaktig, jevn klipp – hver eneste gang.

### Innovativt løfte-og-trimme-system



Trim skjeggstubbene i én rask bevegelse. Det innovative løfte-og-trimmesystemet løfter hvert hår og leder det til de dobbeltslipte barberbladene i rustfritt stål. Slik får du jevne skjeggstubber i én omgang.

### Avansert Li-ion-batteri



Med det avanserte Li-ion-batteriet kan du lade skjeggtrimmeren i én time og få 80 minutters trådløs bruk. Hvis du trenger mer strøm underveis, er det bare å koble trimmeren til strømnettet. Denne trimmeren er utviklet for bruk både med og uten strømtilkobling.

### 0,2 mm presisjon



Friser skjegget med størst mulig nøyaktighet ved å velge en hårlengde ned til 0,2 mm presisjon. Bruk zoomhjulet til å velge og låse inn ønsket lengde, fra 0,4 mm helt til 7 mm.

### LED-display



Vri zoomhjulet for å vise den valgte lengdeinnstillingen i millimeter på LED-displayet.

### Batteriindikator med tre nivåer



Du kan se umiddelbart om trimmeren er fulladet eller må lades opp. Tre enkle striper viser deg gjenstående ladetid samt ladestatusen når trimmeren er koblet til strøm.

### 100 % vannrett



Bare skyll den vannrette skjeggtrimmeren under springen for å rengjøre den grundig.

### Kontinuerlig strøm



Denne trimmeren har en kraftig motor som kutter kontinuerlig, uavhengig av eventuelle forskjeller i hårtetthet. Det betyr at du kan trimme konsekvent, fra start til slutt.

### Hudvennlige, avrundede tupper



Få en perfekt, beskyttende trim. Knivene på trimmeren har avrundede tupper for å forhindre hudirritasjon, selv om du ikke bruker kam.

## Beardtrimmer series 9000

### Detaljtrimmer



Gjør stilen din fullendt. Klikk på detaljtrimmeren for å definere kantene og detaljene på skjegget eller barten.

### spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

#### Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene)	Fra 0,2 mm
Utvalg av lengdeinnstillinger	0,4 opptil 7 mm
Kutteelement	Kniver i rustfritt stål
Tenner som ikke risper	For bedre komfort

#### Skap det utseendet du ønsker

Laserguide	Perfekt symmetrisk skjegg
Antall lengdeinnstillinger	17 integrerte lengdeinnstillinger

#### Tilbehør

Kam	Integrert kam som løfter hårene
Detaljtrimmer følger med	Ja
Veske	Reiseetui

#### Drift

Batteritype	Litium-ion
Driftstid	80 minutter
Lading	Fulladet på 1 time
Automatisk spenning	100–240 V

#### Enkel i bruk

Zoom-hjul	Juster enkelt lengdeinnstillingene
Skjerm	Digitale lengdeinnstillinger
	Batteriindikator med 3 nivåer
Rengjøring	Alt kan vaskes

#### Drift

Bruk med og uten ledning

#### Utforming

Overflate Krombelagt overflate

#### Service

To års garanti	Ja
Trenger ikke smøring	Ja

#### Mål, emballasje

Høyde	24,40 cm
Bredde	14,00 cm
Dybde	6,90 cm
Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,43 kg
EAN	08710103809135
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851020

#### Ytre eske

Lengde	28,90 cm
Bredde	14,90 cm
Høyde	26,70 cm
Bruttovekt	1,98 kg
EAN	18710103809132
Antall emballasjer	4



data kan endres  
2019, Juni 2

Version: 7.1.1  
EAN: 08710103809135

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)