



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
USB-port för laddning



BTB7150

Fylligt och kraftfullt ljud

Besatt av ljud

Fantastiskt ljud och filmkänsla med mikrosystemet Philips BTB7150. HiFi dome tweeter-högtalarna ger ett detaljrikt och naturligt ljud. Du kan till och med strömma högkvalitativt ljud via Bluetooth med aptX och du parar enkelt ihop enheter med bara en knapptryckning med NFC

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 150 W RMS
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring

Lyssna på musik från olika källor

- Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Lättanvänd

- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst


PHILIPS

Funktioner

Bluetooth med AptX-funktioner


Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner

Kompatibel med DAB och FM



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så

som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Specifikationer

Ljud

- Högsta uteffekt (RMS): 150 W
- Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs
- Högtalartyper: Dome tweeter

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- RDS: Programtyp, Stationsnamn, RDS-klocka
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn, FM-antenn (75 ohm)
- DAB/DAB+: Band III, Information, Meny, Smart Scan

Anslutningar

- 3,5 mm stereoanslutning: Ljudingång
- Anslutningar bak: DAB-antenn
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Funktioner för Aptx-codec
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- Eco Power-vänteläge: 0,5 watt
- Indikationer: DIM-läge
- Skärmtyp: VFD-display
- USB-laddning: 1 A

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 330 x 309 x 589 mm
- Huvudenhet, djup: 240 mm
- Huvudenhet, höjd: 145 mm
- Huvudenhet, bredd: 230 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 173 x 261 x 241 mm
- Bruttovikt: 10,6 kg
- Nettovikt: 9,4 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2015-06-22

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com