

Philips  
Hudební mikrosystém

**Bluetooth**

Port USB pro přehrávání/napájení  
DAB+

**BTB8000**



## Dopřejte hudbě prostor

Jakékoli hudbě, kterou rádi posloucháte, dáte křídla díky 150 W bohatého zvuku, který zaplní celou místnost. Reproduktory se systémem bass-reflex zajišťují silnou odezvu v oblasti nízkých tónů bez ohledu na to, zda posloucháte své oblíbené disky CD nebo svůj oddechový seznam skladeb. Zvukový vstup a port USB umožňují připojení externích zdrojů.

### Sytý, výkonný zvuk

- Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Plné a silné nízké tóny
- 5,25" basový reproduktor s kuželovým výškovým reproduktorem
- Maximální výstupní výkon 150 W
- Ovládací knoflíky basů a výšek. Ukazatele hlasitosti

### Veškerá hudba

- CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
- Digitální ladění s až 20 předvolbami
- Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
- USB. Okamžité připojení hudebních zařízení. Nabíjení chytrých zařízení
- Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

### Nechte místnost naplnit melodií

- Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
- Rozměry hlavní jednotky: 240 × 145 × 230 mm
- Rozměry reproduktoru: 241 × 261 × 173 mm

**PHILIPS**

## Přednosti

### **Veškerá hudba**

Tento chytrý, kompaktní hudební systém umožňuje přenášet seznamy skladeb a další obsah s bohatým zvukem, který naplní celou místnost. Oprašte klasiku ve své sbírce disků CD díky CD přehrávači, který přehrává také disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. Tuner digitálního rádia poskytuje křišťálově čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.

### **Bohatý zvuk s plnými basy**

Reproduktory v provedení do poliček poskytují ostrý zvuk z kuželových výškových reproduktorů a silné basy ze 5,25" basových reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální výkon 150 W zajistí, že oblíbenými melodiemi zaplníte téměř jakoukoli místnost. Látkový

potah reproduktorů lze sejmut a získat tak modernější vzhled.

### **Stará škola se setkává s novou**

Díky čistým liniím, přední straně z leštěného hliníku a dvěma osvětleným monitorům hlasitosti připomíná centrální jednotka tohoto mikrosystému klasické hi-fi designy. Texturovaný otočný ovladač hlasitosti a regulátor basů a výšek dodává obsluze příjemný „analogový“ pocit. Tlačítka na horní straně jednotky ovládají párování, výběr zdroje a přehrávání/ladění.

### **Vylad'te jemně každou klasiku**

Pomocí ovládacích knoflíků na centrální jednotce můžete upravit nastavení výšek a basů přesně tak, jak chcete. Spárované analogové

měřiče hlasitosti umožňují kontrolovat úroveň vstupního signálu pro nejlepší reprodukci zvuku. Stačí změnit výstupní hlasitost zařízení, dokud se ručička nevzdálí od červené vrcholové oblasti.

### **Jako doma u vás doma**

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB, pokud je systém v pohotovostním režimu. Díky dálkovému ovladači s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové funkce systému, takže můžete ovládat atmosféru, aniž byste ji narušovali.

# Specifikace

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru, Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop

## Zvuk

- Maximální výstupní výkon (RMS): 150 W
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio Text
- Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
- Anténa: Anténa FM, Anténa FM (75 ohmů)
- DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Kuželový výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor

## Možnosti připojení

- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Vstup audio

- Zadní konektory: Anténa systému DAB
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ displeje: Displej VFD
- úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
- Indikátory: Režim DIM
- Typ obrazovky: Displej VFD
- Nabíjení prostřednictvím USB: Max. 2 A

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
- Dálkový ovladač: Ano
- Uživatelská příručka: Vícejazyčná

## Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 572 x 350 x 322 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
- Výška hlavní jednotky: 145 mm
- Šířka hlavní jednotky: 230 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 173 x 261 x 241 mm
- Hrubá hmotnost: 10,7 kg
- Čistá hmotnost: 8,7 kg



Datum vydání 2019-12-06

Verze: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557  
EAN: 69 59033 84811 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)