

Philips
Microchaîne

Bluetooth®

Port USB pour lecture/charge
DAB+

BTB8000



De la place pour votre musique

Quels que soient vos goûts musicaux, donnez libre cours à votre musique grâce à 150 W de son riche et immersif. Les haut-parleurs Bass Reflex restituent les basses profondes de vos CD préférés comme de votre playlist de relaxation. L'entrée Audio et la prise USB vous permettent de connecter des sources externes.

Son puissant et profond

- Enceintes Bass Reflex 2 voies pour des basses pleines et puissantes
- Haut-parleur de graves 5,25" et tweeter à dôme
- Puissance de sortie maximale de 150 W
- Boutons de réglage des basses et des aigus. Sonomètres.

Profitez de toute votre musique

- Lecteur de CD. Radio numérique DAB+/FM.
- Tuner numérique avec 20 présélections
- Diffusez votre musique en Bluetooth® (sans fil)
- USB. Des appareils audio instantanément connectés. Rechargez votre smartphone.
- Entrée Audio, pour une connexion à presque toutes les sources.

De la musique dans toute la pièce

- Fonctionne sur secteur (entrée CA). Télécommande.
- Dimensions de l'unité principale : 240 x 145 x 230 mm
- Dimensions de l'enceinte : 241 x 261 x 173 mm

PHILIPS

Points forts

Profitez de toute votre musique

Cette élégante chaîne compacte vous permet de diffuser en streaming des playlists et plus encore, avec un son riche et immersif. Vous pourrez même dépoussiérer les classiques de votre collection de CD grâce au lecteur de CD prenant également en charge les CD MP3 et les CD enregistrés. Le tuner radio numérique offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations DAB+ ou FM préférées.

Un son riche, aux basses profondes

Les tweeters à dôme des enceintes bibliothèque produisent des aigus parfaitement clairs, tandis que les ports Bass Reflex et les haut-parleurs de graves 5,25" diffusent des basses puissantes. La puissance en sortie de 150 W est capable de remplir de musique n'importe quelle pièce. Vous pouvez retirer le

textile recouvrant les enceintes, pour un style plus moderne.

L'ancien et le moderne

Avec ses lignes épurées, sa façade en aluminium brossé et ses deux contrôleurs de volume lumineux, l'unité centrale de cette microchaîne rappelle le design des chaînes hi-fi classiques. Le sélecteur de volume texturé et les boutons de réglage des basses et des aigus apportent un agréable ressenti analogique. Les boutons au-dessus de l'unité permettent de lancer l'appairage, de sélectionner la source, de démarrer la lecture et de sélectionner les stations de radio.

Optimisez le son de chaque classique

Jouez avec les boutons de réglage des basses et des aigus sur l'unité centrale pour trouver

l'équilibre qui vous convient. La paire de sonomètres vous permet de contrôler le niveau du signal d'entrée afin d'obtenir une reproduction sonore optimale. Il vous suffit de modifier le volume sur votre appareil jusqu'à ce que l'aiguille quitte la zone maximale rouge.

Une solution idéale pour votre intérieur

Cette microchaîne fonctionnant sur le secteur trouve sa place dans n'importe quelle pièce. Elle bénéficie d'une portée sans fil Bluetooth® de 10 m et vous permet de charger un smartphone au moyen de sa prise USB lorsqu'elle est en mode veille. Grâce à sa télécommande pratique, ses fonctionnalités clés sont à portée de main, ce qui vous permet de contrôler l'ambiance d'un simple geste.

Caractéristiques

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Son

- Puissance de sortie maximale (RMS): 150 W
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Radio Text
- Présélections: 20 FM, 20 DAB
- Antenne: Antenne FM, Antenne FM (75 ohms)
- DAB/DAB+: Band III, Affichage d'infos, Menu

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Tweeter à dôme, Haut-parleur de graves 5,25"

Connectivité

- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée audio
- Connexions arrière: Antenne DAB

- Bluetooth®: Bluetooth® V2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran VFD
- Mode veille Eco: 0,5 W
- Indications: Mode DIM
- Type d'affichage: Écran VFD
- Charge via USB: Max. 2 A

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM
- Télécommande
- Mode d'emploi: Multilingue

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 572 x 350 x 322 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 240 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 145 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 230 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 173 x 261 x 241 millimètre
- Poids brut: 10,7 kg
- Poids net: 8,7 kg



Date de publication
2019-12-10

Version: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557
EAN: 69 59033 84811 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com