

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth

Port USB pentru redare/încărcare
DAB+

BTB8000



Oferă spațiu muzicii

Indiferent de ceea ce îți place să asculți, eliberează sunetele cu 150 W de sunet bogat, care umple camera. Difuzoarele bass-reflex asigură un răspuns profund pentru tonurile joase, de la CD-urile preferate la lista de redare pentru relaxare. Intrarea audio și USB îți permit să conectezi surse externe.

Sunet profund, puternic

- Difuzoare bass-reflex pe 2 căi. Tonuri joase, puternice și ample
- Woofer de 5,25" și tweeter cu dom
- Putere maximă de ieșire de 150 W
- Butoane de control pentru sunete joase și înalte. Volumetre

Totul pentru muzică

- CD player. Radio digital DAB+/FM
- Acord digital cu până la 20 de presetări
- Transfer de muzică Bluetooth wireless
- USB. Conectează instantaneu dispozitivele muzicale. Încarcă dispozitive inteligente
- Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă

Umple camera cu melodii

- Alimentare de la rețea (intrare c.a.). Telecomandă
- Dimensiuni unitate principală: 240x145x230 mm
- Dimensiuni difuzor: 241x261x173 mm

PHILIPS

Repere

Totul pentru muzică

Acest sistem muzical inteligent și compact îți permite să asculți liste de redare și un sunet bogat, care umple camera. Te poți bucura din nou de clasicii din colecția de CD-uri datorită unui CD player care redă și CD-uri MP3 și CD-uri înregistrate. Tunerul radio digital oferă o recepție extrem de clară și poți configura până la 20 de presetări pentru posturile DAB+ sau FM preferate.

Sunet bogat cu bas profund

Difuzoarele în stil raft oferă sunete înalte clare de la tweeterele cu dom și bas puternic de la wooferele de 5,25" și porturile bass-reflex. Cu puterea maximă de 150 W poți fi sigur că vei umple aproape orice încăpere cu melodiile preferate. Materialul textil care acoperă

difuzoarele poate fi îndepărtat pentru un aspect mai modern.

Clasicul se întâlnește cu modernul

Cu liniile sale simple, cu partea frontală din aluminiu mat și cu cele două monitoare de volum iluminate, unitatea centrală a acestui microsistem amintește de designul Hi-Fi clasic. Butonul texturat pentru controlul volumului și butoanele pentru bas și sunete înalte conferă o senzație analogică plină de satisfacție la acționare. Butoanele din partea superioară a unității controlează asocierea, selectarea sursei și redarea/reglarea.

Reglare fină pentru fiecare clasic

Reglează setările pentru sunete înalte și joase în funcție de preferințe cu ajutorul butoanelor

de comandă de pe unitatea centrală.

Volumetrele analogice asociate îți permit să verifici nivelul semnalului de intrare pentru o reproducere optimă a sunetului. Pur și simplu modifică volumul de ieșire al dispozitivului până când acul rămâne departe de zona roșie de vârf.

Potrivit pentru casa ta

Acest microsistem alimentat cu c.a. arată excelent în orice încăpere. Raza de acoperire wireless Bluetooth este de 10 m și poți încărca un dispozitiv inteligent prin portul USB atunci când sistemul este în modul standby. O telecomandă ușor de utilizat îți aduce funcțiile cheie ale sistemului la vârful degetelor, astfel încât să poți controla atmosfera fără a ieși din starea de spirit.

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Sunet

- Putere maximă ieșire (RMS): 150 W
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio Text
- Presetări de posturi: 20 FM, 20 DAB
- Antenă: Antenă FM, Antenă FM (75 ohm)
- DAB/DAB+: Band III, Afișare informații, Meniu

Difuzoare

- Difuzor principal: 2 căi, Dome tweeter, Woofer de 5,25"

Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Intrare audio

- Conexiuni spate: Antenă DAB
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, temporizator de oprire
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Eco Power Standby: 0,5 W
- Indicații: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Încărcare USB: Max. 2 A

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Antenă FM
- Telecomandă
- Manual de utilizare: Mai multe limbi

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 572 x 350 x 322 mm
- Adâncime unitate principală: 240 mm
- Înălțime unitate principală: 145 mm
- Lățime unitate principală: 230 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 173 x 261 x 241 mm
- Greutate brută: 10,7 kg
- Greutate netă: 8,7 kg



Data apariției 2019-12-13

Versiune: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557
EAN: 69 59033 84811 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com