



**SENSEO® Milk
Twister
Piimavahustaja**

- Külgevõtmatu pinnakate
- Mahutab 120 ml piima
- Piisavalt 2 cappuccino jaoks
- Valmistab kuuma ja külma vahtu

CA6500/01

Imeliselt sametine vaht

Saategi nautida veelgi põnevamat kohvi

SENSEO® piimavahustaja annab teile vabaduse valmistada ja nautida kodus paljusid erinevaid kuumi ja külmi kohvijooke. Tänu uuenduslikule piimavahustamise visplile saate muuta hõrgud kohvijoojgid hämmastavalt sametise piimavahuga veelgi rikkalikumaks.

Täiuslik piimavaht

- Magnetvahustamine, et vaht oleks ülimalt sametine

Kuumade ja külmade jookide retseptid

- Piisavalt piimavahtu 2 cappuccino jaoks
- Kuum ja külm piimavaht, et saaksite valmistada erinevaid kohvijooke

Kerge puhastada

- Külgevõtmatu pinnakate hõlpsaks puhastamiseks
- Külgevõtmatu ja libeda pinnakattega sisekann hõlpsaks puhastamiseks
- Nõudepesumasinas pestav vispel ja kaas

Lihtne kasutada

- Juhtmevaba 360° pööratav alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist
- Üks nupuvajutus hõlpsaks kasutamiseks



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Piimavahustaja

Külgevõtmatu pinnakate Mahutab 120 ml piima, Piisavalt 2 cappuccino jaoks, Valmistab kuuma ja külma vahtu

Esiletõstetud tooted

Magnetvahustamine



Ideaalse temperatuuri- ja kiiruseadistusega SENSEO® Milk Twister piimavahustaja ja selle uuenduslikud visplid tagavad ülimalt tiheda ja sametise vahu.

Kuumade ja külmade jookide retseptid



Piimavahustaja annab teile vabaduse valmistada ja nautida kodus erinevaid kuumi ja külmi kohvijooke, sealhulgas näiteks latte macchiato, cappuccino või täiuslik jääkohv.

Külgevõtmatu pinnakate



Tänu külgevõtmatule pinnakatele ning siledale pinnale nii vahustaja sees kui ka väljas, piisab

SENSEO® piimavahustaja puhastamiseks vaid selle loputamist ja rätikuga puhtaks pühkimist. Veekindel kate muudab piimavahustaja pesemise hõlpsaks.

Piimavaht 2 cappuccino jaoks



Tänu oma 120 ml mahule piisab Philipsi SENSEO® piimavahustajaga valmistatud piimavahust kahe cappuccino valmistamiseks.

Nõudepesumasinas pestavad osad



SENSEO® Milk Twister piimavahustaja vispel ja kaas on hõlpsaks puhastamiseks nõudepesumasinas pestavad.

CA6500/01

Spetsifikatsioon

Säästvus

- Võimsustarve kohvalmistamisel: 420 - 500 W

Viimistlus

- Põhikorpuse materjal: Plast

Tehnilised andmed

- Juhtme pikkus: 0,75 m
- Sagedus: 50 Hz
- Pinge: 220–240 V
- Piimanõu mahutavus: 120 l
- Vahustamisaeg: 130 sek.

Hooldus

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Üldine spetsifikatsioon

- Lihtne ja mugav kasutada: Automaatne väljalülitus

Päritoluriik

- Valmistatud: Hiina

Disain

- Värvus: Valge

Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 130 x 130 x 200 mm
- Toote kaal: 0,6 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 151 x 151 x 217 mm