




## SENSEO® Milk Twister Melkopschuimer

- Antikleeflaag
- Capaciteit van 120 ml melk
- Genoeg voor 2 cappuccino's
- Voor warm en koud schuim



CA6500/30

# Verrassend luchtig schuim

Uw kopje koffie wordt opeens veel interessanter

De SENSEO® melkopschuimer is voorzien van een innovatieve garde. Zo geniet u thuis van uw eigen hete en koude koffierecepten, afgemaakt met heerlijk luchtig melkschuim.

### Perfect melkschuim

- Magnetisch kloppen voor ultieme fijnheid van het schuim

### Voor warme en koude recepten

- Opschuimen van warme en koude melk voor een variatie van koffierecepten
- Genoeg melkschuim voor 2 cappuccino's

### Gemakkelijk schoon te maken

- Antikleeflaag voor eenvoudig schoonmaken
- Vaatwasmachinebestendige opschuimer en deksel

### Gebruiksvriendelijk

- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen
- Eén knop voor eenvoudige bediening



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Melkopschuimer

Antikleeflaag Capaciteit van 120 ml melk, Genoeg voor 2 cappuccino's, Voor warm en koud schuim

# Kenmerken

### Magnetisch kloppen




U kunt de Milk Twister instellen op de ideale temperatuur en snelheid voor de ultieme stijfheid en fijnheid van het schuim.

### Voor warme en koude recepten



De melkopschuimer laat u thuis genieten van allerlei warme en koude koffierecepten, zoals een latte macchiato, cappuccino of de perfecte ijskoffie.

### Antikleeflaag



Reiniging van de SENSEO<sup>®</sup> melkopschuimer vereist alleen afspoelen en afdrogen dankzij de antikleeflaag

en het gladde oppervlak. Dankzij het waterdichte omhulsel kunt u de melkopschuimer eenvoudig afspoelen.

### Melkschuim voor 2 cappuccino's



Met een capaciteit van 120 ml kunt u voldoende melkschuim bereiden met de Philips SENSEO<sup>®</sup> melkopschuimer voor 2 cappuccino's.

### Vaatwasmachinebestendige onderdelen



De opschuimer en het deksel van de SENSEO<sup>®</sup> Milk Twister is vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken.

CA6500/30

# Specificaties

### Ontwerp

- Kleur: Lychee pink

### Afwerking

- Materiaal hoofdunit: Plastic

### Land van herkomst

- Geproduceerd in: China

### Algemene specificaties

- Gebruiksgemak en comfort: Automatische uitschakeling

### Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

### Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 420 - 500 W

### Technische specificaties

- Snoerlengte: 0,75 m
- Frequentie: 50 Hz
- Opschuimtijd: 130 sec
- Voltage: 220 - 240 volt
- Capaciteit: 120 ml

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 151 x 151 x 217 mm
- Afmetingen van product (b x d x h): 130 x 130 x 200 mm
- Productgewicht: 0,6 kg