




SENSEO® Milk Twister Milchaufschäumer

- Antihftbeschichtung
- Fasst 120 ml Milch
- Reicht für 2 Cappuccinos
- Bereitet heißen und kalten Schaum zu



CA6500/60

Erstaunlich samtiger Schaum

Ihre Tasse Kaffee wird noch interessanter

Der SENSEO® Milchaufschäumer bietet Ihnen die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers können Sie köstliche Kaffeespezialitäten mit erstaunlich samtigem, glattem Milchschaum bereichern.

Perfekter Milchschaum

- Magnetisches Aufschäumen für ein ultimatives Schaumerlebnis

Für Rezepte mit Heiß- und Kaltgetränken

- Heißes und kaltes Milchaufschäumen für eine Vielzahl an Kaffeerezepten
- Milchschaum für 2 Tassen

Leichte Reinigung

- Antihftbeschichtung für leichtes Reinigen
- Spülmaschinenfester Aufschäumer und Deckel

Einfache Bedienung

- Kabelloser 360°-Pirouettenanschluss für komfortables Anheben und Abstellen
- Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Milchaufschäumer

Antihafbeschichtung Fasst 120 ml Milch, Reicht für 2 Cappuccinos, Bereitet heißen und kalten Schaum zu

CA6500/60

Besonderheiten

Magnetisches Aufschäumen




Der Milchaufschäumer schäumt Milch immer mit der idealen Temperatur und Geschwindigkeit auf. Und dank des innovativen Schneebesens ist das Ergebnis stets cremiger und gleichzeitig steifer Milchschaum.

Für Rezepte mit Heiß- und Kaltgetränken



Mit dem Milchaufschäumer haben Sie die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffee Rezepten in Ihrem Zuhause zubereiten und genießen zu können, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.

Antihafbeschichtung



Aufgrund der Antihafbeschichtung und der glatten Oberfläche innen und außen müssen Sie den SENSEO® Milchaufschäumer zum Reinigen einfach mit klarem Wasser abspülen und mit einem Tuch abwischen. Das wasserdichte Gehäuse ermöglicht ein einfaches Reinigen des Milchaufschäumers.

Milchschaum für 2 Tassen



Mit einer Kapazität von 120 ml reicht der mit dem Philips SENSEO® zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.

Spülmaschinenfeste Teile



Der Aufschäumer und Deckel des SENSEO® Milk Twister sind für leichtes Reinigen spülmaschinenfest.

Daten

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 420 bis 500 W

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff

Technische Daten

- Kabellänge: 0,75 m
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 220 bis 240 V
- Aufschäumdauer: 130 Sek.
- Kapazität: 120 ml

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Allgemeine Spezifikationen

- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Automatische Abschaltung

Ursprungsland

- Hergestellt in: China

Design

- Farbe: Schwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 130 x 130 x 200 mm
- Produktgewicht: 0,6 kg
- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 151 x 151 x 217 mm

Ausstellungsdatum
2019-03-28

Version: 17.4.1

EAN: 08 71010 36100 14

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com