



### SENSEO® Milk Twister Maidonvaahdotin

- Tarttumaton pinnoite
- Tilavuus 120 ml
- Riittävästi maitoa 2 cappuccinoon
- Valmistaa kuumaa ja kylmää vaahtoa



CA6500/60

## Uskomattoman samettinen vaahto

Tee kahvikupillisesta ikimuistoinen nautinto

SENSEO®-maidonvaahdottimella voit valmistaa kuumia ja kylmiä kahvijuomia omalla keittimelläsi. Innovatiivisen vaahdotusvispilän ansiosta voit kruunata herkullisen kahvikupillisen samettisen pehmeällä vaahdolla.

#### Täydellinen maitovaahto

- Erittäin hienoa vaahtoa magneettivispilöillä

#### Kuumat ja kylmät juomat

- Kuumien ja kylmien juomien vaahdottaminen
- Maitovaahto riittää kahteen cappuccinoon

#### Helppo puhdistaa

- Tarttumaton pinnoite helpottaa puhdistusta
- Vispilän ja kannen voi pestä astianpesukoneessa

#### Helppokäyttöinen

- Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista
- Helppo käyttää yhdellä painalluksella



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Maidonvaahdotin

Tarttumaton pinnoite Tilavuus 120 ml, Riittävästi maitoa 2 cappuccinoon, Valmistaa kuumaa ja kylmää vaahdotta

# Kohokohdat

### Magneettivispilät




Aseta sopiva lämpötila ja nopeus. Milk Twister -maidonvaahdotin innovatiiviset vaahdotusvispilät luovat juuri oikeanlaisen vaahdon kahviisi.

### Kuumat ja kylmät juomat



Maidonvaahdottimella voit valmistaa omalla keittimelläsi kuumia ja kylmiä kahvi juomia, kuten latte macchiatoa, cappuccinoa tai jääkahvia.

### Tarttumaton pinnoite



Tarttumattoman pinnoitteen ja sileän pinnan ansiosta SENSEO®-maidonvaahdotin puhdistaminen on

helppoa: huuhtelee ja pyyhkäise. Vedenkestävän kotelon ansiosta maidonvaahdotin voi myös pestä helposti.

### Maitovaahdotta kahteen cappuccinoon



Philips SENSEO® -maidonvaahdotin kapasiteetti on 120 ml, joten siitä riittää kahteen cappuccinoon.

### Konepesun kestävät osat



SENSEO® Milk Twister -maidonvaahdotin vispilän ja kannen voi pestä astianpesukoneessa.

CA6500/60

# Tekniset tiedot

### Ympäristö

- Virrankulutus suodatuksen aikana: 420–500 W

### Pinnoitus

- Rungon materiaali: Muovi

### Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 0,75 m
- Taajuus: 50 Hz
- Jännite: 220–240 V
- Vaahdotusaika: 130 s; sekuntia
- Kapasiteetti: 120 ml

### Huolto

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

### Yleiset tiedot

- Helppo ja mukava käyttää: Automaattinen virrankatkaisu

### Alkuperämaa

- Valmistusmaa: Kiina

### Muotoilu

- Väri: Musta

### Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (L x S x K): 130 x 130 x 200 mm
- Tuotteen paino: 0,6 kg
- Pakkauksen mitat (L x S x K): 151 x 151 x 217 mm