



#### Milchaufschäumer

- Antihafbeschichtung
- Fasst 120 ml Milch
- Reicht für 2 Cappuccinos
- Bereitet heißen und kalten Schaum zu

CA6500/60

## Erstaunlich samtiger Schaum

Ihre Tasse Kaffee wird noch interessanter

Der SENSEO® Milchaufschäumer bietet Ihnen die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers können Sie köstliche Kaffeespezialitäten mit erstaunlich samtigem, glattem Milchschaum bereichern.

#### Produktübersicht

##### Perfekter Milchschaum

- Magnetisches Aufschäumen für ein ultimatives Schaumerlebnis

##### Für Rezepte mit Heiß- und Kaltgetränken

- Heißes und kaltes Milchaufschäumen für eine Vielzahl an Kaffeerezepten
- Milchschaum für 2 Tassen

##### Leichte Reinigung

- Antihafbeschichtung für leichtes Reinigen
- Spülmaschinenfester Aufschäumer und Deckel

##### Einfache Bedienung

- Kabelloser 360°-Pirouettenanschluss für komfortables Anheben und Abstellen
- Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck

**PHILIPS**

## Milk Twister

### Besonderheiten

#### Magnetisches Aufschäumen



Der Milchaufschäumer schäumt Milch immer mit der idealen Temperatur und Geschwindigkeit auf. Und dank des innovativen Schneebesens ist das Ergebnis stets cremiger und gleichzeitig steifer Milchschaum.

#### Für Rezepte mit Heiß- und Kaltgetränken



Mit dem Milchaufschäumer haben Sie die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffeerezepten in Ihrem Zuhause zubereiten und genießen zu können, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.

#### Antihafbeschichtung



Aufgrund der Antihafbeschichtung und der glatten Oberfläche innen und außen müssen Sie den SENSEO® Milchaufschäumer zum Reinigen einfach mit klarem Wasser abspülen und mit einem Tuch abwischen. Das wasserdichte Gehäuse ermöglicht ein einfaches Reinigen des Milchaufschäumers.

#### Milchschaum für 2 Tassen



Mit einer Kapazität von 120 ml reicht der mit dem Philips SENSEO® zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.

#### Spülmaschinenfeste Teile



Der Aufschäumer und Deckel des SENSEO® Milk Twister sind für leichtes Reinigen spülmaschinenfest.

### Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

#### Nachhaltigkeit

Stromverbrauch 420 bis 500 W  
Brühvorgang

#### Ausführung

Gehäusematerial Kunststoff

#### Technische Daten

Kabellänge 0,75 m  
Frequenz 50 Hz  
Spannung 220 bis 240 V  
Aufschäumdauer 130 Sek.  
Kapazität 120 ml

#### Service

2 Jahre weltweite Garantie Ja

#### Allgemeine Spezifikationen

Benutzerfreundlichkeit und Komfort Automatische Abschaltung

#### Ursprungsland

Hergestellt in China

#### Design

Farbe Schwarz

#### Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x T x H) 130 x 130 x 200 mm  
Produktgewicht 0,6 kg  
Abmessungen der Verpackung (B x T x H) 151 x 151 x 217 mm

#### Verpackungsmaße

Höhe 21,70 cm  
Breite 15,10 cm  
Tiefe 15,10 cm  
Nettogewicht 0,79 kg  
Bruttogewicht 0,97 kg  
EAN 08710103610014  
Anzahl der enthaltenen Produkte 1  
Ursprungsland CN

## Milk Twister

Harmonisierter  
Systemcode 851679

Höhe 23,20 cm  
Bruttogewicht 4,26 kg  
EAN 18710103610011  
Anzahl der Verbrau-  
cherverpackungen 4

### Außenkarton

Länge 31,50 cm  
Breite 31,50 cm



Ausstellungsdatum  
2019, April 28

Version: 17.4.1  
EAN: 08710103610014

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)