



Melkopschuimer

- Antikleeftlaag
- Capaciteit van 120 ml melk
- Genoeg voor 2 cappuccino's
- Voor warm en koud schuim

CA6500/60

Verrassend luchtig schuim

Uw kopje koffie wordt opeens veel interessanter

De SENSEO® melkopschuimer is voorzien van een innovatieve garde. Zo geniet u thuis van uw eigen hete en koude koffierecepten, afgemaakt met heerlijk luchtig melkschuim.

Voordelen

Perfect melkschuim

- Magnetisch kloppen voor ultieme fijnheid van het schuim

Voor warme en koude recepten

- Opschuimen van warme en koude melk voor een variatie van koffierecepten
- Genoeg melkschuim voor 2 cappuccino's

Gemakkelijk schoon te maken

- Antikleeftlaag voor eenvoudig schoonmaken
- Vaatwasmachinebestendige opschuimer en deksel

Gebruiksvriendelijk

- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen
- Eén knop voor eenvoudige bediening

PHILIPS

Milk Twister

Kenmerken

Magnetisch kloppen




U kunt de Milk Twister instellen op de ideale temperatuur en snelheid voor de ultieme stijfheid en fijnheid van het schuim.

Voor warme en koude recepten



De melkopschuimer laat u thuis genieten van allerlei warme en koude koffierecepten, zoals een latte macchiato, cappuccino of de perfecte ijskoffie.

Antikleeftlaag



Reiniging van de SENSEO® melkopschuimer vereist alleen afspoelen en afdrogen dankzij de antikleeftlaag en het gladde oppervlak. Dankzij het waterdichte omhulsel kunt u de melkopschuimer eenvoudig afspoelen.

Melkschuim voor 2 cappuccino's



Met een capaciteit van 120 ml kunt u voldoende melkschuim bereiden met de Philips SENSEO® melkopschuimer voor 2 cappuccino's.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



De opschuimer en het deksel van de SENSEO® Milk Twister is vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten 420 - 500 W

Afwerking

Materiaal hoofdunit Plastic

Technische specificaties

Snoerlengte 0,75 m
Frequentie 50 Hz
Voltage 220 - 240 volt
Opschuimtijd 130 sec
Capaciteit 120 ml

Service

2 jaar wereldwijde garantie Ja

Algemene specificaties

Gebruiksgemak en comfort Automatische uitschakeling

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Ontwerp

Kleur Zwart

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h) 130 x 130 x 200 millimeter
Productgewicht 0,6 kg
Afmetingen van verpakking (b x d x h) 151 x 151 x 217 millimeter

Afmetingen van de verpakking

Hoogte 21,70 cm
Breedte 15,10 cm
Diepte 15,10 cm
Nettogewicht 0,79 kg
Brutogewicht 0,97 kg
EAN 08710103610014
Aantal producten 1
Land van herkomst CN
Harmonised Systems-code 851679

Omdoos

Lengte 31,50 cm
Breedte 31,50 cm
Hoogte 23,20 cm

Milk Twister

Brutogewicht 4,26 kg
EAN 18710103610011
Aantal consumenten-
verpakkingen 4



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 28
Versie: 17.4.1
EAN: 08710103610014

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com