

# PHILIPS

Melkopschuimer -  
Refurbished

Milk Twister

Antikleeftlaag

Capaciteit van 120 ml melk

Genoeg voor 2 cappuccino's

Voor warm en koud schuim

CA6500



## Verrassend luchtig schuim

Uw kopje koffie wordt opeens veel interessanter

De SENSEO® melkopschuimer is voorzien van een innovatieve garde. Zo geniet u thuis van uw eigen hete en koude koffierecepten, afgemaakt met heerlijk luchtig melkschuim.

### Gebruiksvriendelijk

- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen
- Eén knop voor eenvoudige bediening

### Gemakkelijk schoon te maken

- Antikleeftlaag voor eenvoudig schoonmaken
- Vaatwasmachinebestendige opschuimer en deksel

### Perfect melkschuim

- Magnetisch kloppen voor ultieme fijnheid van het schuim

### Voor warme en koude recepten

- Opschuimen van warme en koude melk voor een variatie van koffierecepten
- Genoeg melkschuim voor 2 cappuccino's

## Kenmerken

### Snoerloze draaivoet van 360°




De melkopschuimer kan van de basis worden verwijderd voor het bijvullen van melk. De melkopschuimer terugplaatsen is net zo eenvoudig dankzij het ronde aansluitpunt.

### Eénknopsbediening

Deze melkopschuimer heeft slechts één knop voor eenvoudige bediening.

### Antikleeflaag



Reiniging van de SENSEO® melkopschuimer vereist alleen afspoelen en afdrogen dankzij de antikleeflaag en het gladde oppervlak. Dankzij het waterdichte omhulsel kunt u de melkopschuimer eenvoudig afspoelen.

### Vaatwasmachinebestendige onderdelen




De opschuimer en het deksel van de SENSEO® Milk Twister is vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken.

### Magnetisch kloppen



U kunt de Milk Twister instellen op de ideale temperatuur en snelheid voor de ultieme stijfheid en fijnheid van het schuim.

### Voor warme en koude recepten



De melkopschuimer laat u thuis genieten van allerlei warme en koude koffierecepten, zoals een latte macchiato, cappuccino of de perfecte ijskoffie.

### Melkschuim voor 2 cappuccino's



Met een capaciteit van 120 ml kunt u voldoende melkschuim bereiden met de Philips SENSEO® melkopschuimer voor 2 cappuccino's.

## Specificaties

### Ontwerp

Kleur: Zwart

### Afwerking

Materiaal hoofdeunit: Plastic

### Land van herkomst

Geproduceerd in: China

### Algemene specificaties

Gebruiksgemak en comfort: Automatische uitschakeling

### Service

2 jaar wereldwijde garantie

### Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 420 - 500 W

### Technische specificaties

Snoerlengte: 0,75 m

Frequentie: 50 Hz

Opschuimtijd: 130 sec

Voltage: 220 - 240 volt

Capaciteit: 120 ml

### Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (b x d x h): 151 x 151 x 217 millimeter

Afmetingen van product (b x d x h): 130 x 130 x 200 millimeter

Productgewicht: 0,6 kg

