

PHILIPS

奶泡器

Milk Twister

不黏涂层

适用于 120 毫升牛奶

足够制作 2 杯卡布奇诺

准备冷热奶泡



CA6500/61



令人惊叹的丝绒般泡沫

杯杯咖啡变得具有趣味

飞利浦奶泡器让您可以在家里随意享受各种冷热咖啡饮品。得益于创新起泡器，您可以打造出令人惊叹的丝绒般顺滑奶泡，畅享令人垂涎的咖啡和牛奶饮品。

易于清洁

- 易于使用，部件可用洗碗机清洗
- 不黏涂层，易于清洁

适用于冷热饮品

- 为各种咖啡饮品制作冷热奶泡
- 足够 2 杯咖啡使用的奶泡
- 多功能：制作各种咖啡和牛奶饮品

易于使用

- 单键式按钮，易于操作
- 不接电源，360 度底座，拿起和座放变得轻松

产品亮点

多功能




不仅能制作各种美味的冷热咖啡饮品（如卡布奇诺和拿铁），还能制作令人垂涎的牛奶饮品（如奶茶）。

适用于冷热饮品



奶泡器让您可以在家里随意打造和享用拿铁玛琪朵、卡布奇诺或喜爱的冰咖啡等各种冷热咖啡饮品。

不黏涂层



飞利浦打奶器采用不黏涂层，清洁时仅需冲洗并用毛巾擦干即可。

所有部件均可用洗碗机清洗



飞利浦奶泡器的起泡器和盖子均可用洗碗机清洗，易于清洁。

供 2 杯咖啡使用的奶泡



用飞利浦打奶器可以制作 120 毫升奶泡，足够 2 杯咖啡使用。

不接电源，360 度底座



您可将奶泡器从底座上轻松提起注入奶泡。圆形接口设计，将奶泡器放回底座同样容易。

规格

设计

颜色: 黑色

表面处理

机身材料: 塑料

原产地

原产地: 中国

普通参数

舒适易用: 自动关熄功能

服务

2 年全球保修

可持续发展

冲煮功耗: 420 - 500 瓦

技术规格

电线长度: 0.75 米

频率: 50 赫兹

起泡时间: 130 秒

电压: 220-240 伏

容量: 120 毫升

重量和尺寸

包装尺寸 (宽x厚x高): 151 x 151 x 217 毫米

产品尺寸 (宽x厚x高): 130 x 130 x 200 毫米

产品重量: 0.6 千克

