

PHILIPS

Espumador de leche

Milk Twister

Revestimiento antiadherente

Adecuado para 120 ml de leche

Suficiente para dos capuccinos

Prepara espuma caliente y fría



CA6500/63



Espuma increíblemente aterciopelada

Tu taza de café ahora es mucho más interesante

El espumador de leche Philips proporciona la libertad para disfrutar de una amplia variedad de recetas de café calientes y fríos en casa. Gracias a su innovador montador, puedes enriquecer un delicioso café y bebidas lácteas con espuma de leche increíblemente suave.

Fácil de limpiar

- Fácil de usar con piezas aptas para el lavavajillas
- Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Para recetas calientes y frías

- Espuma de leche caliente y fría para una gran variedad de recetas de café
- Suficiente espuma de leche para 2 tazas
- Multifunción: una gran variedad de bebidas de café y leche

Fácil de usar

- Funcionamiento con un solo toque sencillo
- Base inalámbrica de 360 grados para levantar y colocar con facilidad

Destacados

Multifuncional




No solo prepara una gran variedad de deliciosas recetas de café calientes y frías como el cappuccino y el latte, sino también deliciosas bebidas lácteas y tés con leche.

Para recetas calientes y frías



El espumador de leche ofrece la libertad para crear y disfrutar de una gran variedad de recetas de cafés calientes y fríos en casa como, por ejemplo, un latte macchiato, un cappuccino o un café helado perfecto.

Revestimiento antiadherente



Para limpiar el espumador de leche Philips Milk Twister solo es necesario enjuagarlo y pasarle una toalla gracias al revestimiento antiadherente.

Piezas aptas para el lavavajillas



El espumador y la tapa Philips son aptos para el lavavajillas para una limpieza fácil.

Espuma de leche para 2 tazas



Con una capacidad de 120 ml, la espuma de leche preparada con el espumador de leche Philips Milk Twister será suficientemente para 2 tazas.

Base de 360 grados inalámbrica



El espumador de leche se puede levantar la base para llenar la espuma de leche fácilmente. Volver a colocar el espumador de leche es igualmente fácil gracias al conector redondo.

Especificaciones

Diseño

Color: Negro

Acabado

Material del cuerpo del aparato: Plástico

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Facilidad de uso y comodidad: Desconexión automática

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Consumo de energía de preparación: 420 - 500 W

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0,75 m

Frecuencia: 50 Hz

Tiempo para la creación de espuma: 130 s

Voltaje: 220-240 V

Capacidad: 120 ml

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x AL):

151 x 151 x 217 mm

Dimensiones del producto (An. x Pr. x AL):

130 x 130 x 200 mm

Peso del producto: 0,6 kg

