



Philips Milk Twister Montalatte elettrico

- Rivestimento antiaderente
- Per 120 ml di latte
- Quantità sufficiente per 2 cappuccini
- Prepara schiuma calda e fredda



CA6500/63

Crema di latte davvero vellutata

La tua tazza di caffè è ancora più buona

Il montalatte Philips ti offre la possibilità di assaporare a casa una grande varietà di ricette fredde e calde a base di caffè. Grazie alla sua innovativa frusta per creare la schiuma, puoi arricchire deliziose bevande a base di caffè e latte con una crema liscia e vellutata.

Facile da pulire

- Componenti lavabili in lavastoviglie, facili da usare
- Rivestimento antiaderente per una pulizia facile

Per ricette calde e fredde

- Schiuma per il latte caldo e freddo per creare mille ricette diverse
- Schiuma di latte sufficiente per 2 tazze
- Multifunzione: una varietà di bevande a base di caffè e latte

Semplicità d'uso

- Basta solo premere un pulsante
- Senza filo con base a 360 gradi per impugnatura e riposizionamento facili

PHILIPS

Montalatte elettrico

Rivestimento antiaderente Per 120 ml di latte, Quantità sufficiente per 2 cappuccini, Prepara schiuma calda e fredda

In evidenza

Multifunzionale



Non solo per una varietà di deliziose ricette fredde e calde a base di caffè, come Cappuccino e Latte, ma anche per squisite bevande a base di latte, come il tè con latte.

Per ricette calde e fredde



Il montalatte ti offre la libertà di creare e divertirti con mille ricette diverse a base di caffè caldo e freddo direttamente a casa come il latte macchiato, il cappuccino o un perfetto caffè ghiacciato.

Rivestimento antiaderente



Per pulire il montalatte Philips, è sufficiente sciacquarlo e asciugarlo con un panno grazie al rivestimento antiaderente.

Componenti lavabili in lavastoviglie



La frusta e il coperchio del montalatte Philips sono lavabili in lavastoviglie, per una semplice pulizia.

Schiuma di latte per 2 tazze



Con una capacità di 120 ml, la schiuma di latte preparata con il pannarello Philips è sufficiente per 2 tazze.

Senza filo, base a 360 gradi



Il montalatte può essere estratto dalla base per versare facilmente la crema di latte. Grazie al connettore rotondo, il riposizionamento del pannarello è semplicissimo.

CA6500/63

Specifiche

Design

- Colore: Black

Rifiniture

- Materiale del corpo principale: Plastica

Paese di origine

- Prodotto in: Cina

Caratteristiche generali

- Comfort e facilità di utilizzo: Spegnimento automatico

Assistenza

- Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

- Consumo energetico erogazione: 420 - 500 W

Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 0,75 m
- Frequenza: 50 Hz
- Tempo necessario per montare la schiuma: 130 sec
- Voltaggio: 220-240 V
- Capacità: 120 ml

Peso e dimensioni

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 151 x 151 x 217 mm
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 130 x 130 x 200 mm
- Peso del prodotto: 0,6 Kg



Data di rilascio
2018-08-09

Versione: 5.0.1

EAN: 08 71010 38624 51

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com