



Espumador de leche

- Revestimiento antiadherente
- Adecuado para 120 ml de leche
- Suficiente para dos capuccinos
- Prepara espuma caliente y fría

CA6500/63

Espuma increíblemente aterciopelada

Tu taza de café ahora es mucho más interesante

El espumador de leche Philips proporciona la libertad para disfrutar de una amplia variedad de recetas de café calientes y fríos en casa. Gracias a su innovador montador, puedes enriquecer un delicioso café y bebidas lácteas con espuma de leche increíblemente suave.

Beneficios

Fácil de limpiar

- Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil
- Fácil de usar con piezas aptas para el lavavajillas

Para recetas calientes y frías

- Multifunción: una gran variedad de bebidas de café y leche
- Espuma de leche caliente y fría para una gran variedad de recetas de café

- Suficiente espuma de leche para 2 tazas

Fácil de usar

- Base inalámbrica de 360 grados para levantar y colocar con facilidad
- Funcionamiento con un solo toque sencillo

PHILIPS

Características

Multifuncional




No solo prepara una gran variedad de deliciosas recetas de café calientes y frías como el cappuccino y el latte, sino también deliciosas bebidas lácteas y tés con leche.

Para recetas calientes y frías



El espumador de leche ofrece la libertad para crear y disfrutar de una gran variedad de recetas de cafés calientes y fríos en casa como, por ejemplo, un latte macchiato, un cappuccino o un café helado perfecto.

Revestimiento antiadherente



Para limpiar el espumador de leche Philips Milk Twister solo es necesario enjuagarlo y pasarle una toalla gracias al revestimiento antiadherente.

Piezas aptas para el lavavajillas



El espumador y la tapa Philips son aptos para el lavavajillas para una limpieza fácil.

Espuma de leche para 2 tazas



Con una capacidad de 120 ml, la espuma de leche preparada con el espumador de leche Philips Milk Twister será suficientemente para 2 tazas.

Base de 360 grados inalámbrica



El espumador de leche se puede levantar la base para llenar la espuma de leche fácilmente. Volver a colocar el espumador de leche es igualmente fácil gracias al conector redondo.

Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Diseño

Color Negro

Acabado

Material del cuerpo del aparato Plástico

País de origen

Fabricado en China

Especificaciones generales

Facilidad de uso y comodidad Desconexión automática

Servicio

2 años de garantía mundial Sí

Desarrollo sostenible

Consumo de energía de preparación 420 - 500 W

Especificaciones técnicas

Longitud del cable 0,75 m
Frecuencia 50 Hz

Tiempo para la creación de espuma 130 s
Voltaje 220-240 V
Capacidad 120 ml

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.) 151 x 151 x 217 mm
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.) 130 x 130 x 200 mm
Peso del producto 0,6 kg

Dimensiones del embalaje

Altura 21,70 cm
Anchura 15,10 cm
Profundidad 15,10 cm
Peso neto 0,79 kg
Peso bruto 0,97 kg
EAN 08710103862451
Número de productos incluidos 1
País de origen CN
Código del Sistema Armonizado 851679

Milk Twister

Caja exterior

Longitud	31,50 cm
Anchura	31,50 cm
Altura	23,20 cm

Peso bruto	4,26 kg
EAN	18710103862458
Número de embalajes del cliente	4



Datos sujetos a cambios
2019, Abril 28

Version: 5.0.1
EAN: 08710103862451

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com