



Montalatte elettrico

- Rivestimento antiaderente
- Per 120 ml di latte
- Quantità sufficiente per 2 cappuccini
- Prepara schiuma calda e fredda

CA6500/63

Crema di latte davvero vellutata

La tua tazza di caffè è ancora più buona

Il montalatte Philips ti offre la possibilità di assaporare a casa una grande varietà di ricette fredde e calde a base di caffè. Grazie alla sua innovativa frusta per creare la schiuma, puoi arricchire deliziose bevande a base di caffè e latte con una crema liscia e vellutata.

Vantaggi

Facile da pulire

- Rivestimento antiaderente per una pulizia facile
- Componenti lavabili in lavastoviglie, facili da usare

Per ricette calde e fredde

- Multifunzione: una varietà di bevande a base di caffè e latte
- Schiuma per il latte caldo e freddo per creare mille ricette diverse
- Schiuma di latte sufficiente per 2 tazze

Semplicità d'uso

- Senza filo con base a 360 gradi per impugnatura e riposizionamento facili
- Basta solo premere un pulsante

PHILIPS

Caratteristiche

Multifunzionale




Non solo per una varietà di deliziose ricette fredde e calde a base di caffè, come Cappuccino e Latte, ma anche per squisite bevande a base di latte, come il tè con latte.

Per ricette calde e fredde



Il montalatte ti offre la libertà di creare e divertirti con mille ricette diverse a base di caffè caldo e freddo direttamente a casa come il latte macchiato, il cappuccino o un perfetto caffè ghiacciato.

Rivestimento antiaderente



Per pulire il montalatte Philips, è sufficiente sciacquarlo e asciugarlo con un panno grazie al rivestimento antiaderente.

Componenti lavabili in lavastoviglie



La frusta e il coperchio del montalatte Philips sono lavabili in lavastoviglie, per una semplice pulizia.

Schiuma di latte per 2 tazze



Con una capacità di 120 ml, la schiuma di latte preparata con il pannello Philips è sufficiente per 2 tazze.

Senza filo, base a 360 gradi



Il montalatte può essere estratto dalla base per versare facilmente la crema di latte. Grazie al connettore rotondo, il riposizionamento del pannello è semplicissimo.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Design

Colore Black

Rifiniture

Materiale del corpo principale Plastica

Paese di origine

Fabbricato in Cina

Caratteristiche generali

Comfort e facilità di utilizzo Spegnimento automatico

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni Sì

Sostenibilità

Consumo energetico erogazione 420 - 500 W

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo 0,75 m
Frequenza 50 Hz

Tempo necessario per montare la schiuma 130 sec

Voltaggio 220-240 V
Capacità 120 ml

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A) 151 x 151 x 217 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A) 130 x 130 x 200 mm

Peso del prodotto 0,6 Kg

Dimensioni dell'imballo

Altezza 21,70 cm
Larghezza 15,10 cm
Profondità 15,10 cm
Peso netto 0,79 Kg
Peso lordo 0,97 Kg
EAN 08710103862451
Numero di prodotti inclusi 1
Paese di origine CN
Codice del sistema armonizzato 851679

Milk Twister

Scatola esterna

Lunghezza	31,50 cm
Larghezza	31,50 cm
Altezza	23,20 cm

Peso lordo	4,26 Kg
EAN	18710103862458
Numero di confezioni consumatori	4



Dati soggetti a modifiche
2019, Aprile 28

Version: 5.0.1
EAN: 08710103862451

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com