



Saeco Nastavak za mliječnu pjenu

- Sloj koji onemogućuje lijepljenje
- Za 120 ml mlijeka
- Dovoljno za dva cappuccina
- Priprema vruću i hladnu pjenu

CA6502/61



Savršena mliječna pjena za vašu kavu

Nastavak za mliječnu pjenu za grijanje i blago miješanje

Nastavak za mliječnu pjenu Saeco CA6502/61 stvara mliječnu pjenu koju samo možete poželjeti, kako toplu, tako i hladnu. Savršen je partner za sve vaše recepte za kavu.

Potpuno automatski nastavak za mliječnu pjenu vrlo je jednostavan za uporabu, a i čist!

Jednostavna uporaba

- Podnožje sa zakretanjem od 360°
- Jednostavna aktivacija jednim dodirnom

Jednostavno čišćenje

- Metlica koja se može prati u perilici posuđa i poklopac
- Sloj koji onemogućuje lijepljenje radi lakšeg čišćenja

Za toplu i hladnu pića

- Topla i hladna mliječna pjena za razne recepte s kavom

Savršena mliječna pjena

- Dovoljno mliječne pjene za 2 cappuccina
- Magnetska metlica za izvanrednu finoću pjene

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Nastavak za mliječnu pjenu

Sloj koji onemogućuje lijepljenje Za 120 ml mlijeka, Dovoljno za dva cappuccina, Priprema vruću i hladnu pjenu

Istaknute značajke

Mliječna pjena za 2 cappuccina



Uz kapacitet od 120 ml, nastavak za mliječnu pjenu Saeco pripremit će dovoljno mliječne pjene za 2 cappuccina.

Dijelovi koji se mogu prati u stroju za pranje posuđa



Metlicu i poklopac nastavka za mliječnu pjenu SAECO možete prati u perilici posuđa radi lakšeg čišćenja.

Za toplu i hladnu pića




Nastavak za mliječnu pjenu pruža slobodu kreiranja i uživanje u raznim receptima za toplu i hladnu pića s kavom kod kuće, kao što su latte macchiato, cappuccino ili savršena ledena kava.

Magnetska metlica



Postavljen na idealnu temperaturu i brzinu, nastavak za mliječnu pjenu SAECO i njegova inovativna metlica stvorit će izvanredno čvrstu i finu pjenu.

Sloj koji onemogućuje lijepljenje



Za čišćenje nastavka za mliječnu pjenu SAECO potrebno vam je samo ispiranje i brisanje krpom zahvaljujući sloju koji onemogućuje lijepljenje i glatkoj površini. Vodootporno kućište omogućuje jednostavno pranje nastavka za mliječnu pjenu.

Podnožje sa zakretanjem od 360°



Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° nastavka za mliječnu pjenu Saeco omogućuje jednostavno podizanje i premještanje.

Aktivacija jednim dodiranjem

Nastavak za mliječnu pjenu SAECO omogućuje jednostavno rukovanje pomoću gumba jednim dodiranjem.

Specifikacije

Država podrijetla

- Država proizvodnje: Kina

Održivost

- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 420 – 500 W

Obrada

- Materijal glavnog kućišta: Nehrđajući čelik i plastika

Tehnički podaci

- Duljina kabela: 0,75 m
- Frekvencija: 50 Hz
- Napon: 220 – 240 V
- Kapacitet vrča za mlijeko: 120 l
- Vrijeme stvaranja mliječne pjene: 130 s

Opće specifikacije

- Jednostavna i ugodna uporaba: Automatsko isključivanje

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo

Dizajn

- Boja: Crna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 130 x 130 x 200 mm
- Masa proizvoda: 0,6 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x D x V): 151 x 151 x 217 mm