



Détartrant et porte-dosette

- Pour SENSEO® Viva Café
- Porte-dosette 1 tasse
- 1 cycle de détartrage

CA6515/01

Un café sensationnel à chaque tasse !

Détartrant et porte-dosette pour votre SENSEO® Viva Café

Remplacez le porte-dosette tous les 6 mois et détartrez votre machine SENSEO® régulièrement pour maintenir un fonctionnement optimal. Le détartrant SENSEO® élimine le calcaire de votre machine à café SENSEO® pour vous permettre de déguster un café SENSEO® au goût toujours frais.

Avantages

Entretenez votre machine SENSEO®

- Entretenez votre SENSEO® uniquement avec des produits Philips
- La meilleure formule pour un détartrage facile

Durée de vie prolongée

- Porte-dosette 1 tasse pour votre SENSEO® Viva Café

Fonctions

Porte-dosette 1 tasse

Maintenez votre machine à café SENSEO® en parfait état en remplaçant régulièrement les consommables.

- Détartrant et porte-dosette spécialement conçus pour votre SENSEO® Original
- Détartrant pour toutes les machines à café SENSEO®

Pour les machines à café SENSEO®

L'acide citrique utilisé dans ce détartrant permet un excellent détartrage sans endommager votre SENSEO®. Le porte-dosette Philips permet une pression idéale pour un café au goût sensationnel.

PHILIPS

Détartrant pour toutes les machines à café SENSEO®

Vous profiterez plus longtemps de votre machine en la détartrant régulièrement avec le détartrant SENSEO®.

Consommables approuvés par Philips

Veillez à utiliser uniquement des consommables approuvés par Philips et des pièces de rechange Philips

Détartrage facile

Le détartrage est essentiel pour entretenir votre machine à café SENSEO®. Il doit être fait au moins une fois tous les trois mois et jusqu'à six fois par an. Le détartrage de votre machine à café SENSEO® vous garantit un volume de café maximal, une température de café optimale, une préparation plus silencieuse du café par la machine, l'absence de dysfonctionnements et une durée de vie accrue pour votre machine.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pays d'origine

Fabriqué en Roumanie

Caractéristiques générales

Idéal pour SENSEO® Viva Café

Spécificités techniques

Contenu Porte-dosette 1 tasse, 1 cycle de détartrage

Dimensions de l'emballage

Hauteur 18,00 cm
Largeur 11,40 cm
Profondeur 8,70 cm
Poids net 0,14 kg
Poids brut 0,19 kg

EAN 08710103861041
Nombre de produits inclus 1
Pays d'origine PL
Code du système harmonisé 851690

Carton externe

Longueur 29,60 cm
Largeur 12,70 cm
Hauteur 18,60 cm
Poids brut 0,88 kg
EAN 18710103861048
Nombre d'emballages 4



Les données sont sujettes à changement
2018, février 14

Version: 2.2.1
EAN: 08710103861041

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com