



Avkalkingsmiddel for espressomaskin

- Samme som CA6701/00
- To avkalkingssykluser
- Forlenger maskinens levetid
- Gir bedre kaffesmak

CA6700/22

## Fjern kalk for å forlenge maskinens levetid

Det er viktig å avkalke espressomaskinen regelmessig for å beholde optimal funksjon, slik at du får kaffe som smaker godt hver gang. Denne spesielle avkalkeren for espressomaskiner fjerner kalk.

### Fordeler

For en espressomaskin som varer lenge

- Perfekt avkalking som forlenger maskinens levetid
- Beskytter systemet mot kalkavleiringer
- Avkalkingsløsning godkjent av Philips

Fantastisk kaffekvalitet

- Opprettholder kaffesmaken over tid

- Sikrer korrekt kaffetemperatur for en forbedret smak

Pålitelig beskyttelse til maskinen

- Bruk bare forbruksvarer fra Philips

**PHILIPS**

## Funksjoner

### Perfekt avkalking



Avkalkeren fra Philips rengjør vannkretsene i espressomaskinen din.

### Beskyttet mot kalkavleiringer



Kalkavleiringer er en naturlig del av vannet som brukes i maskinen. Denne spesielle avkalkeren beskytter apparatet mot kalkavleiringer som påvirker telsen og smaken. Den er svært effektiv, trygg og enkel å bruke.

### Avkalking godkjent av Philips



Den eksklusive formelen til avkalkeren til Philips-espressomaskinen gir grundig avkalking uten å skade de ømfintlige delene i apparatet.

### Bevar kaffesmaken



Regelmessig vedlikehold sikrer den beste smaken og aromaen fra Philips- og Saeco-espressomaskinen.

### Korrekt kaffetemperatur



Avkalkeren fjerner kalkrester i vannkretsen som ville ha absorbert varme fra varmeenheten, noe som dermed ville gitt kaldere kaffe.

### Philips Original



Bruk bare forbruksvarer fra Philips for å sikre at maskinen din fungerer godt lenger. Forbruksvarer fra Philips er de eneste anbefalte forbruksvarene for Philips- og Saeco-maskiner.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Opprinnelsesland

Produsert i Tyskland

### Tekniske spesifikasjoner

Inkluderer 2 flasker på 250 ml for to avkalkingscykluser

### Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H) 66 x 80 x 169 millimeter  
Vekt, produkt 0,5 kg  
Antall 500 ml avkalkingsløsning

### Mål, emballasje

Høyde 16,90 cm  
Bredde 8,00 cm  
Dybde 6,50 cm

Nettvekt 0,50 kg  
Bruttovekt 0,63 kg  
EAN 08710103818892  
Antallet produkter som følger med 1  
Opprinnelsesland DE  
Harmonisert systemkode 340220

### Ytre eske

Lengde 22,60 cm  
Bredde 17,00 cm  
Høyde 17,40 cm  
Bruttovekt 3,92 kg  
EAN 18710103818899  
Antall emballasjer 6



data kan endres  
2019, Juni 29

Version: 2.5.1  
EAN: 08710103818892

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)