

PHILIPS

Saeco

Kit de buses à lait en
silicone

conçu pour les machines
espresso Saeco

CA6802/00



Élimine les résidus de café pour un espresso parfait

Kit de buses à lait pour votre cappuccinatore ou votre verseuse isotherme

Avec le kit de buses à lait en silicone Saeco CA6802/00, vous êtes sûr que le circuit de lait de votre machine espresso Saeco reste propre et sans mauvaise odeur. Savourez des cappuccinos et autres spécialités au lait aussi délicieux que jamais.

Compatible lave-vaisselle

- L'un peut être utilisé pendant que l'autre est à laver

Simple à utiliser

- Parfait pour les novices


Points forts

L'un peut être utilisé pendant que l'autre est à laver



Le kit de buses à lait Saeco passe au lave-vaisselle. Ainsi, votre machine espresso est toujours prête à préparer votre spécialité de café préférée.

Parfait pour les novices



Il vous suffit de suivre les instructions pour remplacer facilement les buses et les connecteurs de votre verseuse isotherme ou de votre cappuccinatore. Ce kit est compatible avec toutes les machines à café Saeco avec verseuse isotherme ou cappuccinatore.

Caractéristiques

Emballage

Quantité: 2 buses en silicone + connecteurs

