

PHILIPS

Kalkių šalinimo ir vandens filtras

Tas pats kaip CA6903/00


Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

1x „AquaClean“ filtras



CA6903/10



Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

Su kiekvienu filtru mėgausitės iki 625* puodelių kavos!

Su pažangiu „AquaClean“ vandens filtru mėgausitės tyru vandeniu puikaus skonio kavai gaminti. „AquaClean“ filtruoja vandenį, kad aromatas būtų intensyvesnis. Be to, sumažėja poreikis nukalkinti aparatą, nes jis padeda išvengti kalkių apnašų.

Nereikės nukalkinti iki išvirsite 5000 kavos puodelių*

- Naudojama jonų keitimo technologija natūraliai pašalina kalkes
- Dėl itin aktyvo filtro mašinoje nesusidaro kamščių

Tyras vanduo užtikrina geriausią kavą

- Dėl patentuotos vandens srovės vanduo optimaliai išvalomas
- Itin aktyvas filtras sulaiko nešvarumus

Lengva sumontuoti ir naudoti


- Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą
- Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

Patikima aparato apsauga

- Naudokite tik „Philips“ reikmenis

Ypatybės

Natūraliai šalina kalcį




Naudojama jonų keitimo technologija pašalina kalkes iš į kavos aparatą pilamo vandens, todėl kalkių nuosėdos nesusidaro. Jei aparatui nurodžius filtras pakeičiamas laiku, naudodami kiekvieną filtrą paruošite iki 625 kavos puodelių*

Ilgiau išliekantis geresnis skonis



„AquaClean“ pasižymi pažangiomis savybėmis, tokiomis kaip jonų mainų technologija, patentuota vandens srovė ir itin akytas filtras. Su juo ilgiau išlaikysite kavos skonį ir apsaugosite aparatą, kad neužsikimštų.

Optimaliai išvalytas vanduo



Naudojant „AquaClean“ tik tyras ir filtruotas vanduo bėga į visiškai automatinį kavos aparatą, todėl sumažėja poreikis nukalkinti. Su

„AquaClean“ mėgausitės iki 5000* kavos puodelių nenukalkinę ir pakeisdami filtrą 8 kartus.

Filtras nepraleidžia jokių nešvarumų



Kavos kokybei bet kokia smulki dalelė turi įtakos. Itin akytas filtras neleidžia nešvarumams užteršti vandens, todėl kiekvienas kavos puodelis bus šviežias, švarus ir skanus.

Lengvai aktyvuokite filtrą



Tokia ilgalaikė funkcija negali būti įdiegta greičiau. Tiesiog įkiškite „AquaClean“ filtrą į puikaus automatinio espresso aparato „Saeco“ vandens bakelį, aktyvuokite jį per naudotojo sąsają ir būsite pasiruošę mėgautis iki 5000 kavos puodelių, pagamintų naudojant tyrą vandenį be nukalkinimo*.

Nuosėdų šalinimo įspėjimas



Aktyvuodami „AquaClean“ filtrą automatiškai išjungiame nuosėdų šalinimo įspėjimą. Mėgausitės nesibaigiančia, be vargo gaminama geriausios kokybės kava, kol pakeisite 8 filtras ir aparatas iš naujo įjungs nuosėdų šalinimo įspėjimą. Aparatai su „AquaClean“ pažymėti lipduku ant vandens bakelio.

„Philips Original“



Naudokite tik „Philips“ reikmenis, kad aparatas ilgiau veiktų sklandžiai. „Philips“ reikmenys yra vieninteliai „Philips“ ir „Saeco“ aparatams rekomenduojami reikmenys.

Specifikacijos

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikis

Kilmės šalis

Pagaminta: Šveicarija

Techniniai duomenys

Kerpa: 1 x „AquaClean“ vandens filtras

