



Filtre à eau et à calcaire

- Correspond à la référence CA6903/00
- Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*
- Prolongez la durée de vie de la machine
- 1 filtre AquaClean

CA6903/10

Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*

Chaque filtre vous permet de savourer jusqu'à 625* tasses !

De l'eau pure pour un café d'exception, grâce au filtre à eau innovant AquaClean. AquaClean filtre l'eau, ce qui permet d'obtenir des arômes intenses et d'éviter la formation de calcaire, afin de limiter les opérations de détartrage de la machine.

Avantages

Préparez jusqu'à 5 000 tasses avant de détartrer*

- Élimine naturellement le calcaire grâce à la technologie d'échange ionique
- Votre machine ne s'obstrue pas grâce au filtre micro-poreux

De l'eau pure pour un café pur

- Une eau purifiée de façon optimale par un circuit d'eau breveté
- Filtre micro-poreux retenant les impuretés

Simplicité d'installation et d'utilisation

- Activez facilement le filtre avec le système click&go
- L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage


Une machine bien protégée

- Utilisez uniquement des consommables Philips

PHILIPS

Fonctions

Élimine naturellement le calcaire



La technologie d'échange ionique élimine le calcaire de l'eau avant qu'elle ne pénètre dans votre machine à café, évitant ainsi les dépôts. Si vous changez le filtre lorsque vous y êtes invité par la machine, chaque filtre vous permettra de savourer 625 tasses.*

Un meilleur goût, plus longtemps



Le filtre AquaClean aide à préserver le goût du café plus longtemps et à éviter que la machine ne s'obstrue, grâce à des innovations telles que sa technologie d'échange ionique, son circuit d'eau breveté et son filtre micro-poreux.

Une eau purifiée de façon optimale



Grâce au filtre AquaClean, seule de l'eau pure filtrée circule dans votre machine à café entièrement automatique, ce qui réduit le nombre de détartrages à réaliser. Avec AquaClean, savourez jusqu'à 5 000* tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire en remplaçant le filtre 8 fois.

Filtre retenant les impuretés



L'élimination des petites particules fait toute la différence pour ce qui est de la qualité de votre café. Le filtre micro-poreux empêche les impuretés de contaminer l'eau. Ainsi, chaque café que vous préparez a un goût frais, pur et délicieux.

Activez facilement le filtre



Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire*.

Indicateur de détartrage



L'activation d'AquaClean désactive automatiquement l'indicateur de détartrage. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.

Philips Original



Utilisez uniquement des consommables Philips pour être sûr que votre machine fonctionne plus longtemps de manière optimale. Les consommables Philips sont les seuls recommandés pour les machines Philips et Saeco.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Finition

Matériau du corps de l'appareil Plastique

Pays d'origine

Fabriqué en Suisse

Spécificités techniques

Inclus 1 filtre à eau AquaClean

Dimensions de l'emballage

Hauteur 14,50 cm
Largeur 9,50 cm
Profondeur 6,00 cm
Poids net 0,17 kg
Poids brut 0,19 kg

| | |
|---------------------------|----------------|
| EAN | 08710103818687 |
| Nombre de produits inclus | 1 |
| Pays d'origine | CH |
| Code du système harmonisé | 842121 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Largeur | 25,80 cm |
| Hauteur | 16,00 cm |
| Poids brut | 2,54 kg |
| EAN | 18710103818684 |
| Nombre d'emballages | 12 |

Carton externe

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 29,80 cm |
|----------|----------|

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.



Les données sont sujettes à changement
2018, juin 7
Version: 3.2.1
EAN: 08710103818687

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com