



## 세코 AquaClean 석회질 제거 및 필터

- 세코 에스프레소 머신용
- 더욱 풍부해지는 커피의 맛
- 5000잔까지 석회질 제거 필요 없음 \*
- 3 개월마다 교체



CA6903/20

## 5000 컵까지 석회질 제거 필요 없음 \*

하나의 필터로 최대 625 잔까지 즐길 수 있는 에스프레소 \*

세코의 특허 받은 아쿠아클린 필터로 5000 잔 \*까지는 에스프레소 머신의 석회질을 제거하지 않아도 됩니다.

### 5000 잔까지는 석회질 제거를 수행할 필요가 없음 \*

- 이온 치환 기술로 자연스럽게 칼슘이 제거됩니다
- 머신을 막힘 없이 사용할 수 있도록 해주는 미세 필터

### 가장 순수한 커피의 풍미를 전해주는 순수한 물

- 특허 받은 물의 흐름 덕분에 최적의 상태로 정화되어 흐르는 깨끗한 물
- 어떤 불순물도 막아주는 미세 필터

### 간편한 설치 및 사용

- AquaClean 을 활성화할 경우 비활성화되는 석회질 제거 알람
- 손쉽게 필터를 활성화할 수 있는 Click&Go 시스템

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## 석회질 제거 및 필터

세코 에스프레소 머신용 더욱 풍부해지는 커피의 맛, 5000 잔까지 석회질 제거 필요 없음\*, 3개월마다 교체

## 주요 제품

## 최적의 상태로 정화된 깨끗한 물




특히 받은 흐름 덕분에 필터 내부의 물이 더욱 길어진 경로를 거쳐 전자동 커피 머신으로 유입됩니다. 그 결과, 한층 더 깨끗하게 정수가 되므로 섬세한 맛의 커피를 즐기실 수 있습니다.

## 미세 필터



추출된 커피 속에 들어간 티끌만한 입자가 커피의 품질을 좌우합니다. 미세 필터가 물 속에 불순물이 유입되는 것을 막아주므로 추출할 때마다 신선하고 깔끔하며 맛있는 커피를 기대하실 수 있습니다.

## 이온 치환 기술



이온 치환 기술로 물 속의 칼슘이 제거되어 커피 본연의 맛을 지켜줍니다. 머신의 요청에 따라 필

터가 적시에 교체되면 필터당 최대 625 잔의 커피를 즐기실 수 있습니다.\*

## 막힘 없는 사용을 위한 필터

이제 그 무엇도 여러분의 완벽한 커피 타임을 방해할 수는 없습니다. 미세 필터가 전자동 커피 머신 내로 불순물이 유입되는 것을 막아주므로 내부 급수관이 깨끗하고 막힘 없이 유지됩니다.

## 석회질 제거 알람 비활성화



AquaClean 을 이용하면 깨끗하게 정화된 물만이 전자동 에스프레소머신 내부로 유입되므로 석회질 제거 알람이 자동으로 비활성화됩니다. 따라서, 번거로움 없이 뛰어난 풍미의 커피를 오래도록 즐기실 수 있으며 필터를 8 번 교체할 때까지는 머신의 석회질 제거 알람이 재활성화되지 않습니다. AquaClean 이 지원되는 머신은 물탱크에 스티커가 붙어 있다는 점, 잊지 마세요.

## Click&amp;Go 시스템

이처럼 견고한 기능을 이보다 더 빠르게 설치할 수는 없습니다. AquaClean 필터를 세코 전자동 에스프레소 머신의 물탱크에 끼우고 사용자 인터페이스를 통해 활성화하기만 하면 5,000 잔의 맛있는 커피를 즐길 준비가 완료됩니다. 필터를 8 번 교체할 때까지는 머신의 석회질 제거 과정이 재활성화되지 않습니다. AquaClean 필터와 호환되는 자동 에스프레소 머신은 물탱크에 스티커가 붙어 있습니다.

## 사양

## 크기 및 무게

- 포장 크기 (WxDxH): 95x60x120 mm
- 제품 규격 (WxDxH): 85 x 40 x 87 mm
- 중량 : 0.14 kg

## 원산지

- 원산지 : 스위스

## 마감

- 본체 재질 : 플라스틱