

# PHILIPS

## 2x Antywapienny filtr wody AquaClean

Odpowiada CA6903/01

Do 5000 filiżanek bez odkamieniania\*

dłuższa żywotność urządzenia

2x filtr AquaClean



CA6903/22

## Do 5000 filiżanek bez odkamieniania\*

Z każdym filtrem można zaparzyć do 625\* filiżanek!

Innowacyjny filtr AquaClean dba o czystość wody, dzięki czemu kawa smakuje lepiej. AquaClean filtruje wodę, aby zagwarantować intensywny aromat napoju. Jednocześnie zapobiega osadzaniu się kamienia, a tym samym zmniejsza częstotliwość usuwania go z urządzenia.

### Zapomnij o odkamienianiu do momentu zaparzenia 5000 filiżanek\*

- Naturalne usuwanie wapnia dzięki technologii wymiany jonów
- Dzięki filtrowi z mikroskopijnymi otworami ekspres nie zatyka się

### Czysta woda zapewnia najczystszy smak kawy

- Woda optymalnie oczyszczona dzięki opatentowanemu przepływowi
- Filtr z mikroskopijnymi otworami blokuje wszelkie zanieczyszczenia

### Łatwa instalacja i obsługa


- Aktywowanie filtra bez wysiłku dzięki systemowi montażu Click&Go
- Aktywowanie funkcji AquaClean powoduje wyłączenie przypomnienia o konieczności usunięcia kamienia

### Niezawodna ochrona urządzenia

- Stosuj wyłącznie akcesoria Philips


# Zalety

## Naturalne usuwanie wapnia




Technologia wymiany jonów umożliwia usuwanie wapnia z wody, zanim wpłynie ona do ekspresu do kawy, co zapobiega osadzaniu się kamienia. Jeśli filtry są wymieniane terminowo zgodnie z życzeniem urządzenia, wówczas z każdego z nich można zaparzyć do 625 filiżanek\*.

## Lepszy smak na dłużej



AquaClean pomaga zachowywać smak kawy na dłużej i zapobiega odkładaniu się kamienia w ekspresie dzięki innowacyjnym cechom, takim jak technologia wymiany jonów, opatentowana ścieżka przepływu wody i mikroporowaty filtr.


## Woda optymalnie oczyszczona



Dzięki funkcji AquaClean tylko czysta i przefiltrowana woda wpływa do w pełni automatycznego ekspresu do kawy,

minimalizując konieczność odkamieniania. AquaClean pozwala przygotować do 5000 filiżanek\* kawy bez konieczności usuwania kamienia przy 8 wymianach filtra.

## Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia



Pozbycie się wszystkich niepożądanych drobnych cząsteczek ze swojego napoju w bardzo dużym stopniu poprawia jego smak. Filtr z mikroskopijnymi otworami blokuje wszelkie zanieczyszczenia wody, dzięki czemu każda przygotowana filiżanka napoju jest świeża, czysta i smaczna.

## Łatwe aktywowanie filtra



Instalacja filtra jest niezwykle prosta. Wystarczy zamontować filtr AquaClean w zbiorniku wody w pełni automatycznego ekspresu do kawy Saeco, aktywować funkcję za pomocą interfejsu użytkownika i już można delektować się maksymalnie 5000 filiżanek czystej kawy bez potrzeby odkamieniania\*.

## Alarm, gdy trzeba usunąć kamień



Aktywacja filtra AquaClean automatycznie wyłącza przypomnienie o konieczności usunięcia kamienia. Możesz cieszyć się niezliczoną liczbą filiżanek najwyższej jakości kawy bez wysiłku — przypomnienie o konieczności usunięcia kamienia zostanie ponownie włączone dopiero po 8 wymianach filtra. Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję AquaClean, na zbiorniku wody znajduje się specjalna naklejka.

## Philips Original



Aby zapewnić dłuższą eksploatację ekspresu, stosuj wyłącznie akcesoria Philips. Akcesoria Philips są jedynymi zalecanymi produktami dla ekspresów marki Philips i Saeco.

# Dane techniczne

## Wykończenie

Materiał korpusu: Plastik

## Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Szwajcaria

## Dane techniczne

W zestawie: 2 × filtr wody AquaClean

