



Kalk- og vannfilter

- Samme som CA6903/01
- Ingen avkalking før inntil 5000 kopper*
- Forlenger maskinens levetid
- 2x AquaClean-filter

CA6903/22

Ingen avkalking før inntil 5000 kopper*

Med hvert filter kan du lage inntil 625* kopper.

Få rent vann i velsmakende kaffe fra det nyskapende AquaClean-vannfilteret. AquaClean filtrerer vannet for å gi en intens aroma, og du trenger ikke å avkalke maskinen like ofte for å unngå at kalkavleiringer dannes.

Fordeler

Ikke tenk på avkalking før du har laget 5000 kopper*

- Fjerner kalk helt naturlig med teknologi for ionebytte
- Maskinen blir ikke tett takket være det mikroporøse filteret

Rent vann sørger for bedre kaffe

- Rent og optimalt rensset vann fra den patenterte vanngjennomstrømningen
- Mikroporøst filter forhindrer urenheter

Enkel å installere og bruke

- Aktiver filteret med Click&Go-systemet
- Aktivisering av AquaClean deaktiverer kalkalarmen


Pålitelig beskyttelse til maskinen

- Bruk bare forbruksvarer fra Philips

PHILIPS

Funksjoner

Fjerner kalk helt naturlig




Teknologien for ionebytte fjerner kalsium fra vannet før det når kaffemaskinen, og forhindrer dermed kalkoppbygging. Hvis filteret skiftes ut når maskinen sier fra, kan du glede deg over opptil 625 kopper med hvert filter*.

Bedre smak lenger



AquaClean bidrar til å bevare kaffesmaken lenger og forhindrer tilstopping takket være nyskapende funksjoner, for eksempel teknologien for ionebytte, den patenterte vanngjennomstrømningen og det mikroporøse filteret.

Rent og optimalt renset vann



AquaClean sikrer at bare ren og filtrert vann renner ned i den helautomatiske kaffemaskinen og reduserer behovet for avkalking. Med AquaClean kan du glede deg over opptil 5000* kopper uten avkalking ved å skifte filteret åtte ganger.

Filter forhindrer urenheter



Hvis du unngår små partikler i vannet under bryggingen, får du en mye bedre kaffesmak. Det mikroporøse filteret forhindrer at urenheter tilsmusser vannet, slik at du kan være sikker på at hver eneste kopp er fersk, ren og velsmakende.

Enkelt å installere filteret



Det går svært raskt å installere denne funksjonen. Bare sett AquaClean-filteret i vannbeholderen til den helautomatiske Saeco-esspressomaskinen, aktivere det via brukergrensesnittet, og lag inntil 5000 kopper med deilig kaffe uten å måtte avkalke*.

Kalkalarm



Ved å aktivere AquaClean-filteret deaktiverer du kalkalarmen automatisk. Du kan enkelt lage kaffe av beste kvalitet – først etter at du har byttet filter åtte ganger, aktiverer maskinen avkalkingsalarmen på nytt. Maskiner med AquaClean har et klistremerke på vannbeholderen.

Philips Original



Bruk bare forbruksvarer fra Philips for å sikre at maskinen din fungerer godt lenger. Forbruksvarer fra Philips er de eneste anbefalte forbruksvarene for Philips- og Saeco-maskiner.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Overflate

Materiale i hoveddelen Plast

Opprinnelsesland

Produsert i Sveits

Tekniske spesifikasjoner

Inkluderer 2x AquaClean-filter

Mål, emballasje

Høyde 14,80 cm
Bredde 9,60 cm
Dybde 8,60 cm
Nettvekt 0,32 kg
Bruttvekt 0,36 kg

EAN	08710103818694
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CH
Harmonisert systemkode	842121

Bredde	20,60 cm
Høyde	16,00 cm
Bruttovekt	2,30 kg
EAN	18710103818691
Antall emballasjer	6

Ytre eske

Lengde	27,10 cm
--------	----------

* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.



data kan endres
2017, November 2
Version: 3.2.1
EAN: 08710103818694

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com