

Philips
高清摄像机



CAM100BU

以高清留住和分享美好时光

瞬时而高效

只需按一下按钮，袖珍式飞利浦摄像机便可拍摄录像！通过在电视上或在线分享，以高清重温梦幻的时刻。集成的 USB 接口，轻松将您的摄像机与 PC/ Mac 建立连接。

以高清拍摄短片

- 5.1 厘米（2 英寸）彩色显示屏，观看更舒服
- Micro SD 卡槽可以使用最大 32 GB，可记录 16 小时高清视频
- 单触式操作，为您即时留住动人时刻
- 强大的弱光性能，在夜间和室内拍摄一样出色
- 广角镜头可以让视频和照片拍到更多
- 清晰高清 (720p) 电影视频

轻松分享您收藏的照片和视频

- 通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频
- 一体式 USB 插头，连接 PC/Mac 更整洁
- 电影编辑软件为您定制视频
- 通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享

随身携带

- 内置电池，通过 USB 充电更方便
- 人体工程学设计，通过改善的手柄轻松握持

PHILIPS

产品亮点

晶晰高清 (720p) 视频



拍摄高清 (720p) 视频并以高清电视广播一样的品质欣赏它们。“720”指屏幕上水平显示分辨率的数字。“p”表示逐行扫描，或是行在各帧中相继出现。720p 提供的视频质量比普通手机和数码相机的质量要好得多。此外，飞利浦摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式 - H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清彻的回忆。

单触式操作



绝不再错过另一个闪耀的时刻。借助飞利浦摄像机的快速启动时间，您几乎可以在精彩出现的时刻同时将其拍摄下来。得益于多个先进的功能，例如高速的处理器和专门的信号处理技术，您只要两秒便可启动飞利浦摄像机。机身上的按钮同样是为了简单而设计，因此您只需按一下按钮，便可以轻松摄录高清的录像。飞利浦摄像机随时准备好为您记录每一个充满惊喜的时刻，绝不错过任何一次感动。

快速分享



借助内置的 Windows 软件，您可以轻松将影片发布到 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户，您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术，飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小，而且不会损失任何视频质量，因此您可以更迅速地与您朋友们一起分享！您也可以使用 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。

强大的弱光性能



不论在室内还是外出，在夜间还是在漫长的白天，飞利浦摄像机始终为您拍摄精彩的视频和照片。对于其他大多数摄像机、数码相机和手机来说，在室内和夜间拍摄的图像质量往往都不尽如人意。而对于飞利浦摄像机，却是完全不在话下。其出众的传感器、镜头和处理器的完美结合，让您在弱光下也能获得出色的性能 - 随时随地拍摄，无需闪光灯或额外的照明。

广角镜头



飞利浦摄像机具有 37 毫米广角镜头，为您提供宽得多的视域，让您在摄影的时候拍到更多。即使朋友们并排站在一起，也能让他们全部进入您的照片和视频。标准的袖珍式摄像机和数码相机最多只能拍到三个人，而飞利浦摄像机能够拍到四个。让一切进入您的照片和视频，让您今天的影像获得更多。

5.1 厘米 (2 英寸) 彩色显示屏

5.1 厘米 (2 英寸) 彩色显示屏，观看更舒服

内置电池

内置电池，通过 USB 充电更方便

通过 HDMI 直接连接电视



通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频

人体工程学设计

人体工程学设计，通过改善的手柄轻松握持



规格

显示屏

- 2 英寸液晶屏（对角线）
- 640 x 240 像素分辨率

尺寸

- 产品厚度：17 毫米
- 产品宽度：55 毫米
- 产品高度：99 毫米
- 产品重量：0.082 千克

包含附件

- 线缆：TV AV 输出
- 1GB Micro SD 卡：。
- 便携袋：。
- 飞利浦 Arcsoft 软件：。
- 腕带：。

视频质量

- 分辨率：高清 (1280 x 720p), 30 fps, 标清 (640 x 480), 30 fps
- 格式：H.264 视频压缩, MP4 文件格式
- 风景模式：肤质优化, 背光, 雪景 / 海滩, 夕阳
- 效果：黑白, 反色, 普通, 深褐色
- 白平衡：自动白平衡
- 曝光：自动曝光控制

容量

- 录制介质：Micro SD 存储卡（最多 32 GB）
- 录制时间：1 小时 @ 2 GB（对于高清），1 小时 @ 1 GB（对于标清）

镜头和传感器

- 光圈：F2.0
- 弱光灵敏度：3.3V/lux-sec

- 镜头：定焦（0.6 米至无限远）
- 感应器：1/4 英寸 1.1 米 CMOS 传感器
- 缩放：快速多档 2 倍数码

电池

- 充电时间：通过适配器 2 小时，通过电脑 USB 3 小时
- 类型：锂电池
- 寿命：2 小时

输入和输出

- TV 输出：AV 输出, HDMI
- 音频输出：迷你 HDMI 或耳机插孔
- 麦克风：内置多向, 风噪抑制功能
- 扬声器：内置扬声器

最低配置

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Windows: 1GB 内存和 64 MB 视频内容, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- 其它: 300 MB 可用硬盘空间, USB v1.1

摄像机功能

- 自动关机：3 分钟
- 交互：导航, 播放, 录制, 缩放
- 三脚架

飞利浦 Arcsoft 软件

- 轻松分享：直接上传到 Facebook, 通过上传按钮传到网站上
- 视频编辑：添加标题、音乐和节目前后字幕, 创建影片, 剪切视频



发行日期 2024-03-25

版本：3.6.7

EAN: 87 12581 56291 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com