

Philips  
Bezdrôtový telefón



CD1304S

## Hovorte lepšie, dlhšie a ďalej

Telefón série CD1 je ideálnym telefónom pre volanie tým, ktorí sú pre vás dôležití. Konverzácie bez rušenia, dlhý dosah a dlhá životnosť batérie dodajú pojmu ostať v kontakte úplne nový zmysel.

### Hromadné balenie k vašim službám

- Kompletný balík s telefónom vrátane základne a 4 slúchadiel
- Bezpl. vnút. hovory - bezpl. inter. hovory medzi slúchadlami

### Hovory bez rušenia v okolí celého domu

- Prakticky bez rušenia
- Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
- Rozsah až 300 m pre bezpečný príjem

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Technické údaje****Obraz/Displej**

- **Podsvietenie:** nie
- **Farby displeja:** Čiernobiele
- **Riadky textu:** 1
- **Rozlíšenie hlavného displeja:** na pixel
- **Technológia hlavného displeja:** CSTN
- **Typ hlavného displeja:** Alfanumerické

**Zvuk**

- **Tóny zvonenia mikrotelefónu:** Inštrumentálne, Polyfonické
- **Ovládanie hlasitosti:** Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

**Užitočná funkcia**

- **Budíky:** Hodiny s budíkom
- **Tlačidlá základne:** Kláves stránkovania
- **Indikácia nabíjania batérie:** áno
- **Správa hovorov:** Čakajúci hovor, Identifikácia volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu
- **Jednoduché používanie:** Režim voľných rúk, Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez ponuku
- **Schopnosť použiť viacero základní:** 1
- **Viacere slúchadlá:** až 5 slúchadiel
- **Indikátor sily signálu:** áno

**Rozmery**

- **Rozmery základne:** 118 x 115 x 58 mm
- **Rozmery slúchadla:** 154 x 50 x 29 mm

**Napájanie**

- **Kapacita batérií:** 550 mAh
- **Typ batérie:** AAA
- **Typ batérie:** NiMH
- **Druh batérie:** Nabíjateľná
- **Napájanie zo siete:** AC 220-240 V - 50 Hz
- **Počet batérií:** 2
- **Pohotovostný čas:** Až 150 hodín
- **Čas hovoru:** Až 12 hodín

**Vlastnosti siete**

- **Anténa:** Integrovaná na základni, Integrovaná na mikrotelefóne
- **Kompatibilný:** GAP
- **Voľba:** Tón, Pulzná

**Prevádzkové požiadavky**

- **Meno a identifikácia volajúceho:** áno
- **Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho na linke:** áno

**Kapacita pamäte**

- **Záznamy hovorov:** 20
- **Telefónny zoznam:** 30 mien a čísel

**Najdôležitejšie funkcie****Balík Plug & Play - 4 slúchadlá**

Pohodlný balík Plug & Play s telefónom vrátane základne a 4 slúchadiel.

**Bezplatné vnútorné hovory**

Nepotrebuje sa zastaviť pri práci a dať mikroslúchadlo synovi, keď mu volá priateľka: môžete voľne a jednoducho zavolať na jeho slúchadlo a presmerovať hovor.

**Prakticky bez rušenia**

Vďaka pokročilej digitálnej technológii nie sú hovory rušené inými zariadeniami.

**Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk**

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo si počas hovoru robiť poznámky.

**Rozsah až 300 m**

Voľne sa pohybujte okolo domova v maximálnom dosahu 50 metrov vo vnútri a až 300 metrov vonku na voľnom priestranstve (pri ideálnych vonkajších podmienkach).



Dátum vydania  
2008-05-22

Verzia: 2.0.3

12 NC: 9961 400 05734  
EAN: 87 10895 94909 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)