

Philips
Záznamník bezdrôtového
telefónu

CDI352S



Hovorte lepšie, dlhšie a ďalej

Telefón série CDI je ideálnym telefónom pre volanie tým, ktorí sú pre vás dôležití. Konverzácie bez rušenia, dlhý dosah a dlhá životnosť batérie dodajú pojmu ostať v kontakte úplne nový zmysel.

Hromadné balenie k vašim službám

- Kompletný balík s telefónom vrátane základne a 2 slúchadiel
- Bezpl. vnút. hovory - bezpl. inter. hovory medzi slúchadlami

Nikdy nezmeškajte hovor

- Digitálny odkazovač
- 10-minútový čas nahrávania

Hovory bez rušenia v okolí celého domu

- Prakticky bez rušenia
- Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
- Rozsah až 300 m pre bezpečný príjem

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje**Obraz/Displej**

- Podsvietenie: nie
- Farby displeja: Čiernobiele
- Riadky textu: 1
- Rozlíšenie hlavného displeja: na pixel
- Technológia hlavného displeja: CSTN
- Typ hlavného displeja: Alfanumerické

Zvuk

- Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne, Polyfonické
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Užitočná funkcia

- Budíky: Hodiny s budíkom
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Indikácia nabíjania batérie: áno
- Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu
- Jednoduché používanie: Režim voľných rúk, Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez ponuku
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
- Indikátor sily signálu: áno

Rozmery

- Rozmery základne: 118 x 115 x 58 mm
- Rozmery slúchadla: 154 x 50 x 29 mm

Napájanie

- Kapacita batérií: 550 mAh
- Typ batérie: AAA
- Typ batérie: NiMH
- Druh batérie: Nabíjateľná
- Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
- Počet batérií: 2
- Pohotovostný čas: Až 150 hodín
- Čas hovoru: Až 12 hodín

Vlastnosti siete

- Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na mikrotelefóne
- Kompatibilný: GAP
- Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky

- Meno a identifikácia volajúceho: áno
- Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho na linke: áno

Odkazovač

- Odkazovač Plug & Play: áno
- Kapacita času nahrávania: 10 min.

Kapacita pamäte

- Záznamy hovorov: 20
- Telefónny zoznam: 30 mien a čísel

Najdôležitejšie funkcie**Balík Plug & Play - 2 slúchadlá**

Pohodný balík Plug & Play s telefónom vrátane základne a 2 slúchadiel.

Bezplatné vnútorné hovory

Nepotrebuje sa zastaviť pri práci a dať mikroslúchadlo synovi, keď mu volá priateľka: môžete voľne a jednoducho zavolať na jeho slúchadlo a presmerovať hovor.

Digitálny odkazovač

Vďaka digitálnemu odkazovaču nikdy nezmeškáte hovor alebo odkaz.

10-minútový čas nahrávania**Prakticky bez rušenia**

Vďaka pokročilej digitálnej technológii nie sú hovory rušené inými zariadeniami.

Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo si počas hovoru robiť poznámky.

Rozsah až 300 m

Voľne sa pohybujte okolo domova v maximálnom dosahu 50 metrov vo vnútri a až 300 metrov vonku na voľnom priestranstve (pri ideálnych vonkajších podmienkach).



Dátum vydania
2008-04-15

Verzia: 2.0.3

12 NC: 9961 400 05736
EAN: 87 10895 94911 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com