

Philips
Telefon cu robot, fără fir



CDI354S

Vorbiți mai bine, mai mult, mai departe

Seria CDI vă oferă telefonul perfect pentru a vorbi cu cei importanți pentru dvs. Conversațiile clare, raza mare de acțiune și bateriile durabile dau noi semnificații ideii de a păstra legătura.

Pachet complet, pentru comoditate maximă

- Pachet complet telefon inclusiv o bază și 4 receptoare
- Interfon gratuit - Apeluri interne gratuite între receptoare

Nu pierdeți nici un apel

- Robot telefonic digital
- Durată de înregistrare de 10 minute

Apeluri clare în întreaga casă

- Aproape fără interferențe
- Speaker - Vorbiți având mâinile libere
- Semnalul poate fi recepționat fără probleme până la o distanță de 300 m .

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Iluminare din spate: nu
- Culori afișare: Alb și negru
- Linii de text: 1
- Rezoluție ecran principal: n.a. pixel
- Tehnologie ecran principal: CSTN
- Tip afișaj principal: Alfanumeric

Sunet

- Sonerii receptor: Instrumental, Polifonic
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Comoditate

- Alarmer: Ceas cu alarmă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Indicator încărcare baterie
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, Conferință audio, Transfer apel explicit, Microfon silențios
- Ușor de utilizat: Mod mâini libere, Blocare tastatură, Control meniu
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 5 receptoare
- Indicator putere semnal

Dimensiuni

- Dimensiuni bază: 118 x 115 x 58 mm
- Dimensiuni receptor: 154 x 50 x 29 mm

Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Tip baterie: AAA
- Tip baterie: NiMH
- Tip baterie: Reîncărcabil
- Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V - 50 Hz
- Număr de baterii: 2
- Durată standby: Până la 150 ore
- Timp de convorbire: Până la 12 ore

Caracteristici rețea

- Antenă: Integrat în stația de bază, Integrată în receptor
- Compatibil: GAP
- Apelare: Ton, Puls

Cerințe operator

- Nume și ID apelant
- ID apelant pentru apel în așteptare

Robot telefonic

- Robot telefonic Plug & Play
- Capacitate de înregistrare: 10 min.

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20
- Agendă telefonică: 30 nume și numere

Caracteristici principale produs

Set Plug & Play - 4 receptoare

Un pachet telefon Plug & Play convenabil, care include o bază și 4 receptoare.

Interfon gratuit

Nu este nevoie să vă întrerupeți activitatea și să mergeți să dați receptorul fiului dvs. atunci când îl sună prietenii; apălați direct receptorul din dormitorul acestuia și transferați apelul.

Robot telefonic digital

Robotul telefonic digital vă permite să nu ratați nici un apel sau mesaj.

Durăta de înregistrare de 10 minute

Approape fără interferențe

Grație unei tehnologii digitale avansate, apelurile nu sunt deranjate de interferențele de la alte dispozitive.

Speaker - Vorbiți având mâinile libere

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când luați note în timpul apelului.

Distanță de operare până la 300 m

Vă puteți mișca fără probleme prin casă, până la 50 metri în interior și 300 metri în exterior (în condiții atmosferice ideale).



Data apariției 2008-04-17

Versiune: 2.0.3

12 NC: 9961 400 05737
EAN: 87 10895 94912 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com