


Philips BeNear
Беспроводной телефон

Серия 1000

3 трубки Черный



CD1802B

Объединяет людей

благодаря превосходному звуку

Серия 1000 обеспечивает звук высочайшего качества, чтобы вы смогли почувствовать себя ближе к любимым людям, когда их нет рядом. Philips предлагает максимально простые в использовании и удобные беспроводные телефоны!

Преимущества исключительного удобства

- Невероятное удобство и простота настройки
- Идентификатор входящего вызова — узнайте, кто звонит
- Дисплей с диагональю 4,06 см (1,6") и подсветкой янтарного цвета
- Телефонная книга на 50 имен
- До 12 часов работы в режиме разговора

Экономьте электроэнергию

- Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 5 стандартных

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Тип дисплея: Черно-белый; алфавитно-цифровой
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Янтарный

Функции управления

- Отображение даты/времени: Да
- До 12 часов работы в режиме разговора: Да
- До 180 часов работы в режиме ожидания: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, АОН, Идентификатор входящего вызова, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да

- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4

Объем памяти

- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 записей
- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей

Питание

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,6 Вт

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Размеры

- Размеры базы: 106,9 x 79,2 x 108,5 мм (В x Г x Ш)
- Размеры трубки: 164,5 x 28,3 x 46,2 мм (В x Г x Ш)

Особенности

Исключительное удобство

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт

Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,6 Вт.



Дата выпуска 2012-03-04

Версия: 5.3.5

12 NC: 8670 000 76062
EAN: 87 12581 60285 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com