

Philips BeNear
Беспроводной телефон

Серия 1000
Черный



CD1962B

Объединяет людей

Свободные руки при разговоре

Отличное качество звука без необходимости держать телефон у уха — при разговоре ваши руки абсолютно свободны. Благодаря легкой установке, встроенному автоответчику и понятному меню приятное общение стало еще проще.

Кристально чистый звук

- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса
- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Подавление акустического эха позволяет вести разговор без эффекта эха
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Простой и приятный

- До 15 минут для записи сообщений на автоответчике
- Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")
- Невероятное удобство и простота настройки
- Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
- До 16 часов работы в режиме разговора

С заботой об окружающей среде

- Низкое энергопотребление: < 0,65 Вт в режиме ожидания
- До 95 % снижения излучения в режиме зарядки




asimpleswitch.com

PHILIPS

Особенности

Дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")



Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")

Телефонная книга на 50 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 50 имен.

Подавление акустического эха

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.


Усовершенствованная проверка звука



Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и

производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

Простая настройка




Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Меньше излучения при зарядке



До 95 % снижения излучения в режиме зарядки

Низкое энергопотребление < 0,65 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением, что снижает воздействие на окружающую среду. Теперь потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,65 Вт.



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 2 строки значков

Автоответчик

- Время записи: до 15 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений: Да
- Счетчик сообщений на базе: LED (желтый)
- Громкоговоритель на базе: Да
- Управление автоответчиком: с базы и трубки

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок:

до 4

- Динамик для громкой связи: Да
- Рабочий диапазон: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- До 16 часов работы в режиме разговора: Да
- До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м

Объем памяти

- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 записей
- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,65 Вт

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорежим: Автоматический

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,5 x 13,6 x 10,4 см
- EAN: 87 12581 61627 4
- Вес брутто: 0,779 кг
- Вес нетто: 0,646 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,133 кг
- Тип размещения на полке: Укладка



Дата выпуска 2015-02-22

Версия: 5.1.5

12 NC: 8670 000 80418
EAN: 87 12581 61627 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com