



Philips  
Беспроводной телефон

CD2501S

## Звучание высокой четкости

для естественного и чистого звучания голоса

Удивительная естественность звучания высокой четкости еще более приближает вас к собеседнику. Великолепная громкая связь сделает телефоны серии CD2 незаменимыми для семейной жизни. Теперь общаться могут все вокруг.

### **Естественное звучание голоса**

- Звучание высокой четкости
- Громкая связь

### **Ничего, кроме удобства**

- Яркий дисплей с подсветкой
- Телефонная книга на 100 имен

# PHILIPS

разумно и просто

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цвета дисплея: Черно-белый
- Строки текста: 1
- Технология основного дисплея: STN
- Тип основного дисплея: Алфавитно-цифровой

## Звук

- Звонки трубки: Инструментальный, Полифонический
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»

## Функции управления

- Будильники: Будильник
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова пейджера
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, вызов в конференцию, Прямая передача вызова, Отключение микрофона
- Удобство использования: Полный дуплекс с режимом Handsfree, Блокировка клавиатуры, Управление с помощью меню
- Возможность работы с неск. базами: 1
- функциональные возможности трубки: До 5 трубок
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Клавиатура с подсветкой: Нет
- Спикерфон - свободные руки: Да

## Сетевые функции

- Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в трубку
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный

## Требования к оператору

- Имя и идентификация абонента: Да
- ИД абонента при ожидании вызова: Да

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 20
- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10

## Размеры

- Размеры основания: 118,5 x 113 x 82,5 мм
- Габариты трубки: 162 x 48 x 28,5 мм

## Питание

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа AAA
- Вид батарей: Перезаряжаемый
- Электропитание: Переменный ток 220-240 В - 50 Гц
- Количество батарей: 2 на трубку
- Время нахождения в режиме ожидания: До 150 часов
- Время разговора: До 12 часов

# Основные

## Звучание высокой четкости

Наслаждайтесь качественным звуком, который раньше был редкостью. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и подлинной акустической камере звуковой спектр выходит далеко за рамки обычного телефонного звучания.

## Громкая связь

Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая его к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо делать пометки при разговоре.



Дата выпуска 2009-11-17

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 34861  
EAN: 87 12581 37286 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)