




Philips Perfect sound
Беспроводной телефон

Серия 2000

Черный



CD2801B



Объединяет людей

благодаря превосходному звуку

Серия 2000 обеспечивает звук высочайшего качества, чтобы вы смогли почувствовать себя ближе к любимым людям, когда их нет рядом. Philips предлагает максимально удобные на сегодня беспроводные телефоны!

Оцените великолепное качество звука

- Индивидуальные профили "Мой звук"
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Преимущества исключительного удобства

- Дисплей с диагональю 4,57 см (1,8") и подсветкой янтарного цвета
- Телефонная книга на 100 имен
- До 15 часов работы в режиме разговора
- АОН/определитель номера позволяет видеть имя вызывающего абонента

Экономьте электроэнергию

- Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания
- Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Громкая связь (Speakerphone): Да

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 1,8"
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: FSTN: Да

Функции управления

- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- До 15 часов работы в режиме разговора: Да
- До 220 часов работы в режиме ожидания: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Подсветка клавиатуры: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да

- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5

Объем памяти

- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20
- Регистрация поступивших вызовов: 50 имен

Питание

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,6 Вт

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорежим: автоматически и вручную

Размеры

- Размеры базы: уточняется (В x Г x Ш)
- Размеры трубки: уточняется (В x Г x Ш)

Особенности

"Мой Звук"

Восприятие звука субъективно, у каждого свои предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает Вам возможность выбора одного из трех совершенно разных профилей, которые призваны обеспечить максимальный комфорт во время общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкий звук" — для более дружелюбного и мягкого звучания голоса; "Объемный звук" — для более теплого и приветливого звучания голоса.

Громкая связь на трубке

Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.



Дата выпуска 2012-07-10

Версия: 7.6.2

12 NC: 8670 000 74153
EAN: 87 12581 59218 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com