




Philips BeNear
Беспроводной телефон

- Серия 2000
- Светло-коричневый



CD2901N

Раскрасьте свое общение

Превосходный звук, большой дисплей

Технологии должны быть простыми. Вот почему мы создали этот телефон с превосходным звуком и оснастили его большим дисплеем и клавиатурой с подсветкой.

Наслаждайтесь великолепным высококачественным звуком и удобством управления.

Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходной акустики
- Профили MySound для индивидуальной настройки звука
- Подавление акустического эха позволяет вести разговор без эффекта эха
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Максимальное удобство

- Большой дисплей с точечной матрицей 5,1 см (2,0")
- Сохраняйте до 100 избранных номеров в телефонной книге
- Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении
- До 17 часов разговора

С заботой об окружающей среде

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
- Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания

PHILIPS


Особенности

Телефонная книга на 100 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 100 имен.

Дисплей с точечной матрицей 5,1 см (2,0")



Большой дисплей с точечной матрицей 5,1 см (2,0")

Подавление акустического эха

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

Режим ECO



Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то сделать.

Звук высокого качества



Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Подсветка клавиатуры


Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении

Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,6 Вт.

Профили MySound



Восприятие звука индивидуально — у каждого человека здесь свои предпочтения. MySound привносит индивидуальность в каждый телефонный разговор благодаря возможности выбрать оптимальный для вашего слуха звуковой профиль: "Чистое звучание" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкое звучание" — для дружелюбного, мягкого звучания; "Теплое звучание" — для более теплого и приветливого звучания.

Характеристики

Звук

- Звук высокого качества: Да
- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 5,1 см (2,0")
- Тип дисплея: FSTN — точечная матрица
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Желтый

Функции управления

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Динамик для громкой связи: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Intergom — использование нескольких трубок: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Количество кнопок: 20
- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова

- До 17 часов работы в режиме разговора: Да
- До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Модельный ряд: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м

Объем памяти

- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,6 Вт

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Эко режим: автоматический и ручной

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,5 x 13,6 x 9 см
- EAN: 87 12581 65924 0
- Вес брутто: 0,572 кг
- Вес нетто: 0,449 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,123 кг



Дата выпуска 2013-07-29

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 000 94948
EAN: 08 71258 16592 40

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com