



Philips
Беспроводной телефон с
автоответчиком

CD4451B

Улучшенная передача голоса

Вернуть эмоции

Такая же естественность голоса, как и при личном общении, позволяет телефонам серии CD4 вернуть эмоции в телефонный разговор. Высокая четкость звука сближает людей и их чувства.

Нет пропущенных вызовов

- Цифровой автоответчик
- Время записи - 15 минут
- Встроенный в базу счетчик сообщений

Естественное звучание голоса

- Звучание высокой четкости
- Громкая связь

Ничего, кроме удобства

- 2-х строчный высококонтрастный дисплей
- Телефонная книга на 100 имен
- Дисплей и клавиатура с подсветкой

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Голубой
- Цвета дисплея: Черно-белый
- Строки текста: 2
- Технология основного дисплея: STN
- Тип основного дисплея: Точечная матрица

Звук

- Звонки трубки: Полифонический
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»

Функции управления

- Будильники: Будильник
- Кнопки базовой станции: Клавиши автоответчика, Кнопка вызова пейджера
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, вызов в конференцию, Прямая передача вызова, Отключение микрофона
- Удобство использования: Блокировка клавиатуры, Управление с помощью меню
- Функциональные возможности: Baby Call
- Возможность работы с неск. базами: 4
- функциональные возможности трубки: До 5 трубок
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Группа VIP с собственной мелодией: Да, 3 группы
- Клавиатура с подсветкой: Да (Синий)
- Спикерфон - свободные руки: Да

Сетевые функции

- Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в трубку
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный

Требования к оператору

- Имя и идентификация абонента: Да
- ИД абонента при ожидании вызова: Да

Автоответчик

- Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
- Время записи: До 15 минут
- Счетчик сообщений на базе: Да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50
- Телефонная книга: 100 имен и номеров

Размеры

- Размеры основания: 116 x 110 x 81 мм
- Габариты трубки: 46 x 26 x 160 мм

Питание

- Емкость аккумулятора: 750 мАч
- Тип элемента питания: NiMH аккумулятор типа AAA
- Вид батарей: Перезаряжаемый
- Электропитание: Переменный ток 220-240 В - 50 Гц
- Количество батарей: 2 на трубку
- Время нахождения в режиме ожидания: До 150 часов
- Время разговора: До 12 часов

Основные

Звучание высокой четкости

Наслаждайтесь качественным звуком, который раньше был редкостью. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и подлинной акустической камере звуковой спектр выходит далеко за рамки обычного телефонного звучания.

Громкая связь

Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая его к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо делать пометки при разговоре.



Дата выпуска 2009-11-17

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 31889
EAN: 87 12581 31116 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com