




Philips BeNear  
Беспроводной телефон

- Серия 4000
- Черный



CD4911B

## Объединяет людей

Яркий дисплей, впечатляющий звук

Сочетание великолепного звука высокого качества и элегантного дизайна. Благодаря большому полноцветному дисплею, который упрощает навигацию и обеспечивает удобство чтения, этот телефон станет стильным акцентом в интерьере.

### Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Профили MySound для индивидуальной настройки звука
- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

### Привычная простота

- Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,6 см (1,8")
- Меню на основе значков для простой навигации
- Сохраняйте до 200 избранных номеров в телефонной книге
- До 20 часов работы в режиме разговора

### С заботой об окружающей среде

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
- Низкое энергопотребление: < 0,50 Вт в режиме ожидания

# PHILIPS

## Особенности

### Звук высокого качества



Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.


### Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь,

благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

### Профили MySound



Восприятие звука индивидуально — у каждого человека здесь свои предпочтения. MySound привносит индивидуальность в каждый телефонный разговор благодаря возможности выбрать оптимальный для вашего слуха звуковой профиль: "Чистое звучание" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкое звучание" — для дружелюбного, мягкого звучания; "Теплое звучание" — для более теплого и приветливого звучания.

### Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает


участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то сделать.

### Телефонная книга на 200 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 200 имен.

### Цветной TFT-дисплей 4,6 см (1,8")



Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,6 см (1,8")

### Меню значков



При помощи понятного, современного меню значков можно быстро найти все, что нужно.

# Характеристики

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,5 x 13,6 x 9 см
- Вес нетто: 0,3656 кг
- Вес брутто: 0,4674 кг
- Вес упаковки: 0,1018 кг
- EAN: 87 12581 64376 8
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка

## Звук

- Звук высокого качества: Да
- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Тип дисплея: Цветной TFT, 256 тыс. цветов
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

## Функции управления

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Динамик для громкой связи: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок: Да
- Мониторинг комнаты: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- Световой сигнал события на трубке: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, АОН/определитель номера, Отключение

- микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Количество кнопок: 22
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Увеличение цифр для набора: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- До 20 часов работы в режиме разговора: Да
- До 300 часов работы в режиме ожидания: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Модельный ряд: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м

## Объем памяти

- Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

## Питание

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,5 Вт

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP

## Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорегим: автоматический и ручной



Дата выпуска 2013-07-29

Версия: 3.1.4

12 NC: 8670 000 89991  
EAN: 87 12581 64376 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)