

Philips BeNear  
Беспроводной телефон с  
автоответчиком

Серия 4000  
Черный



CD4952B

# Объединяет людей

Превосходный звук и утонченный стиль

Наслаждайтесь исключительным звуком высокого качества, большим легко читаемым черно-белым дисплеем и новым роскошным дизайном. Воплощение элегантности по разумной цене.

## Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука
- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

## Привычная простота

- Легко читаемый черно-белый дисплей 5,1 см (2,0")
- Меню на основе значков для простой навигации
- До 45 минут для сообщений на автоответчике
- Сохраняйте до 200 избранных номеров в телефонной книге
- До 20 часов работы в режиме разговора

## С заботой об окружающей среде

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
- Низкое энергопотребление: < 0,55 Вт в режиме ожидания



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Особенности

### Звук высокого качества



Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

### Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

### Профили "Мой звук"



Восприятие звука индивидуально — у каждого человека свои предпочтения. Функция "Мой звук" позволяет для каждого телефонного разговора выбрать оптимальный профиль звучания: "Чистое звучание" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкое звучание" — для дружелюбного, мягкого звучания; "Теплое звучание" — для более теплого и приветливого звучания.

### Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Телефонная книга на 200 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 200 имен.

### Черно-белый дисплей 5,1 см (2,0")



Легкочитаемый черно-белый дисплей 5,1 см (2,0")

### Меню значков



При помощи понятного, современного меню значков можно быстро найти все, что нужно.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Звук

- Звук высокого качества: Да
- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 5,1 см (2,0")
- Тип дисплея: FSTN (негатив) — точечная матрица
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

## Автоответчик

- Время записи: до 45 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений: Да
- Счетчик сообщений на базе: Счетчик желтого цвета (2 x 7 сегментов)
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе: Да

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Динамик для громкой связи: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок: Да
- Мониторинг комнаты: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- Световой сигнал события на трубке: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да

- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Количество кнопок: 22
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Увеличение цифр для набора: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- До 20 часов работы в режиме разговора: Да
- До 300 часов работы в режиме ожидания: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Рабочий диапазон: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Блокировка клавиатуры: Да

## Объем памяти

- Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

## Питание

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP

## Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорезжим: автоматический и ручной

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,5 x 13,6 x 10,7 см
- EAN: 87 12581 61371 6
- Вес брутто: 0,725 кг
- Вес нетто: 0,606 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,119 кг
- Тип размещения на полке: Укладка



Дата выпуска 2015-02-22

Версия: 6.0.4

12 NC: 8670 000 79982  
EAN: 87 12581 61371 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)