



Philips Perfect sound
Беспроводной телефон

Серия 5000
Черный

CD5601B

Звук XHD

для идеальной чистоты голоса

Такая же естественность голоса, как и при личном общении, позволяет телефонам серии CD5 вернуть эмоции в телефонный разговор. Высокая четкость звука сближает людей и чувства.

Выдающееся качество звучания

- Звук XHD
- Улучшенная громкая связь — полностью свободные руки при разговоре

Ничего, кроме удобства

- Графический дисплей высокого разрешения
- Дисплей с белой подсветкой
- Телефонная книга на 200 имен

Экодизайн

- Невероятно низкое энергопотребление
- Автоматическое снижение передаваемой мощности сигнала



asimpleswitch.com

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Цвета дисплея: Черно-белый
- Строки текста: 3
- Технология основного дисплея: STN
- Тип основного дисплея: Графический

Звук

- Звонки трубки: Полифонические
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Функции управления

- Будильники: Будильник
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, Конференц-связь, Прямая передача вызова, Отключение микрофона
- Удобство использования: Полный дуплексный режим Hands-Free, Графический интерфейс пользователя, Блокировка клавиатуры, Управление с помощью меню
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5 трубок
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Клавиатура с подсветкой: Да (Желтый)
- Динамик для громкой связи: Да

Сетевые функции

- Антенна: Встроена в базу, Встроена в трубку
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный

Требования оператора

- Имя и идентификация абонента: Да
- ИД абонента при ожидании вызова: Да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10

Размеры

- Размеры базы: 108 x 105 x 107 мм
- Размеры трубки: 164,5 x 46,2 x 26,5 мм

Питание

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Тип элемента питания: NiMH аккумулятор типа AAA
- Вид батарей: Перезарядка
- Электропитание: Переменный ток 220—240 В, 50 Гц
- Количество батарей: 2 на трубку
- Время нахождения в режиме ожидания: До 170 часов
- Время разговора: До 14 часов

Особенности

Звук ХНД

Не важно, где вы находитесь — теперь вы можете разговаривать по телефону свободно, не беспокоясь о посторонних шумах, которые вынуждают вас говорить громко и делают голос нечетким. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и акустической камере вы можете наслаждаться невероятным качеством звука во время каждого телефонного разговора.

Улучшенная громкая связь

Сочетание высококачественных динамиков, высокотехнологичной обработки сигнала, подлинной акустической камеры и полнодуплексного режима громкой связи обеспечивает наиболее естественное воспроизведение беседы. Вы и ваш собеседник сможете говорить и слушать одновременно — как при личной встрече!

Невероятно низкое энергопотребление

Благодаря высокоэффективной схеме энергопитания, потребление электроэнергии сокращено на 50 % по сравнению со стандартными показателями.



Дата выпуска 2012-02-07

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 48251
EAN: 87 12581 45567 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com