

Philips
Беспроводной телефон

CD6401B



Улучшенная передача голоса, четкий цвет

Серия CD6 с четкой передачей голоса и ярким цветным экраном сочетает выдающееся качество звука и цветопередачи. Прекрасное впечатление от общения порадует пользователей.

Цвета, которые оживят ваш телефон

- Цветное графическое меню
- Яркий цветной дисплей
- Обмен текстовыми сообщениями SMS

Ничего, кроме удобства

- Идентифицируйте друзей по сигналу вызова
- Телефонная книга на 200 имен

Естественное звучание голоса

- Звучание высокой четкости
- Гарнитура Speakerphone - свободные руки

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: да
- Цвет подсветки: Белый
- Разрешение основного дисплея: 98x67 пиксель
- Технология основного дисплея: CSTN

Звук

- Звонки трубки: Полифонический
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»

Удобство

- Будильники: Будильник
- Кнопки базовой станции: Кнопка страничного обмена
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, Отключение микрофона
- Простота в использовании: Графический интерфейс пользователя, Блокировка клавиатуры, Управление с помощью меню
- Функциональные возможности: Функция «Няня», Baby Call
- Возможность работы с неск. базами: 4
- функциональные возможности трубки: До 5 трубок
- Персональные/Пользовательские настройки: Обои
- Индикатор уровня сигнала: да
- Группа VIP с собственной мелодией: Да (3 группы)
- Клавиатура с подсветкой: Да (Желтый)
- Спикерфон - свободные руки: Да

Сетевые функции

- Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в трубку
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный
- Сообщение: SMS (служба коротких сообщений)

Требования к оператору

- Имя и идентификация абонента: Да
- ИД абонента при ожидании вызова: Да

Объем памяти

- Емкость памяти для SMS: 50
- Регистрация поступивших вызовов: 50
- Телефонная книга: 200
- Количество ящиков SMS: 1

Габариты

- Размеры основания: 114 x 107 x 80 мм
- Габариты трубки: 46 x 26 x 160 мм

Питание

- Емкость батарей: 750 мАч
- Тип батарей: NiMh аккумулятор типа AAA
- Вид батарей: Аккумулятор
- Питание от сети: Переменный ток 220-240 В - 50 Гц
- Количество батарей: 2 на трубку
- Время нахождения в режиме ожидания: 150 часов
- Время разговора: До 12 часов

Основные

Звучание высокой четкости

Наслаждайтесь качественным звуком, который раньше был редкостью. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и подлинной акустической камере звуковой спектр выходит далеко за рамки обычного телефонного звучания.

Обмен текстовыми сообщениями SMS

SMS (Short Message Service) позволяет отправлять и получать сообщения ограниченного объема.

Гарнитура Speakerphone - свободные руки

Для режима Handsfree используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая его к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо делать пометки при разговоре.



Дата выпуска 2009-08-11

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 28099
EAN: 87 12581 32263 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com