




Philips BeNear
Беспроводной телефон

Серия 6000
Черный



CD6801B

Объединяет людей

благодаря превосходному звуку

Модели серии 6000 обеспечивают звук высочайшего качества, чтобы вы смогли почувствовать себя ближе к любимым людям, когда их нет рядом. Philips предлагает самые удобные на сегодня беспроводные телефоны!

Оцените великолепное качество звука

- Индивидуальные профили "Мой звук"
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Преимущества исключительного удобства

- Цветной дисплей TFT 6,1 см (2,4") высокого разрешения
- Структура графического меню
- Телефонная книга на 200 имен
- До 22 часов работы в режиме разговора
- АОН/определитель номера позволяет видеть имя вызывающего абонента

Экономьте электроэнергию

- Низкое энергопотребление: < 0,50 Вт в режиме ожидания
- Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук": Да
- Шумоподавление: Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических высокого качества + 5 стандартных
- Громкая связь: Да

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 2,4"
- Тип дисплея: TFT, цветной: Да
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

Комфорт

- Мониторинг комнаты: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- До 22 часов работы в режиме разговора: Да
- До 300 часов работы в режиме ожидания: Да
- Световой сигнал события на трубке: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Подсветка клавиатуры: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да

- Авторегистрация: Да
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Динамик для громкой связи: Да

Объем памяти

- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20
- Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да

Питание

- Емкость аккумулятора: 750 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,5 Вт

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорежим: автоматически и вручную

Размеры

- Размеры базы: уточняется (В x Г x Ш)
- Размеры трубки: уточняется (В x Г x Ш)

Особенности

"Мой Звук"



Восприятие звука субъективно, у каждого свои предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает Вам возможность выбора одного из трех совершенно разных профилей, которые призваны обеспечить максимальный комфорт во время общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкий звук" — для более дружелюбного и мягкого звучания голоса; "Объемный звук" — для более теплого и приветливого звучания голоса.

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Низкое энергопотребление < 0,50 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,50 Вт.



Дата выпуска 2015-03-09

Версия: 5.22.11

12 NC: 8670 000 69641
EAN: 87 12581 57144 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com