




Philips BeNear
Дополнительная трубка
для беспроводного
телефона

Серия 6000

Дисплей 2,4", подсветка белого
цвета
Громкая связь



CD6950B

Объединяет людей

Отличный звук и внешний вид

Элегантный телефон Philips CD6950B/12 отличается потрясающим качеством воспроизведения звука. Среди великолепных характеристик — увеличенный цветной TFT-дисплей высокой контрастности и встроенный автоответчик.

Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука
- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Воплощение настоящего удобства

- Высококонтрастный цветной дисплей TFT 6,1 см (2,4")
- Меню на основе значков для простой навигации
- До 22 часов работы в режиме разговора
- Сохраняйте до 200 избранных номеров в телефонной книге

С заботой об окружающей среде

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
- Низкое энергопотребление: < 0,55 Вт в режиме ожидания



asimpleswitch.com

PHILIPS


Особенности

Телефонная книга на 200 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 200 имен.

Цветной дисплей TFT 6,1 см (2,4")



Высококонтрастный цветной дисплей TFT 6,1 см (2,4")

Режим ECO



Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO

Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Звук высокого качества



Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-

Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Меню значков



При помощи понятного, современного меню значков можно быстро найти все, что нужно.



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических высокого качества + 5 стандартных
- Звук высокого качества: Да

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 6,1 см (2,4")
- Тип дисплея: Цветной TFT, 256 тыс. цветов
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Динамик для громкой связи: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Integsom — использование нескольких трубок: Да
- Мониторинг комнаты: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- Световой сигнал события на трубке: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность работы с несколькими базами: 1

- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Количество кнопок: 22
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Увеличение цифр для набора: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- До 300 часов работы в режиме ожидания: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Рабочий диапазон: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- До 22 часов работы в режиме разговора: Да

Объем памяти

- Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,55 Вт

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP
- Меню сетевых служб: Доступно только для оператора

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорезжим: автоматический и ручной



Дата выпуска 2015-02-04

Версия: 3.0.3

12 NC: 8670 000 86029
EAN: 87 12581 63045 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com