

LECTEUR CD

CD 723

DIGITAL OUT



BITCHECK
CONVERSION

CD-ReWritable
Playback
compatible **NEW**

Caractéristiques Techniques

- CONVERTISSEUR N/A BITCHECK CC - DAC
- COMPATIBLE CD-RW AUDIO (ENREGISTRÉS SUR CD-R AUDIO OU SUR PC)
- SORTIE NUMÉRIQUE
- PROGRAMMABLE 30 PAGES
- PRISE CASQUE A VOLUME RÉGLABLE
- FONCTIONS SHUFFLE, SCAN, EDIT, FADER, PEAK SEARCH, REPEAT
- ACCÈS DIRECT PAR LE CLAVIER DE LA TÉLÉCOMMANDE
- TÉLÉCOMMANDE 26 TOUCHES

Date d'introduction

AOUT 1998



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Compatible CD-RW Audio : lit les CD-RW Audio, enregistrés sur CD-R Audio ou sur PC
Programmable : 30 plages
Shuffle : lecture aléatoire des plages
Repeat : fonction répétition (plage, disque, programme)
Scan : lecture des 10 premières secondes de chaque plage (accessible uniquement par la télécommande)
Fader :

- fader out = diminution lente du niveau du signal de la valeur préréglée à la valeur "0"
- fader in = augmentation du niveau du signal de la valeur "0" à la valeur préréglée

Edit : démarrage automatique du CD à l'enregistrement
Peak Search : recherche du niveau maximum avant enregistrement
Sortie casque : avec réglage du volume (par la télécommande)
Commande de volume accessible par la télécommande (volume +/-)
Saut de plage avant/arrière
Recherche accélérée d'un passage musical dans la plage
Affichage de la durée de lecture écoulée de la plage en cours (track time)
Affichage de la durée de lecture restante de la plage en cours (rem track time)
Affichage de la durée de lecture restante d'un disque ou d'un programme (total rem time)
Affichage de la durée de lecture totale d'un disque ou d'un programme (total time)
Télécommande 26 touches avec clavier numérique (10 chiffres) d'accès direct aux plages

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Convertisseur D/A : Bitcheck CC - DAC (TDA 1545)
Bande passante : 20 Hz - 20 kHz
Linéarité d'amplitude : < 1 dB (1kHz)
Dynamique : 95 dB (1kHz)
S/B : 98 dB (1kHz)
Séparation des voies : 90 dB (1kHz)
Distorsion Harmonique Totale : 0,006%
Niveau max de sortie audio : 2 V efficaces
Impédance du casque : 30 - 600

AFFICHEUR

Grand afficheur multifonctions LCD, 7 caractères et calendrier musical

CONNEXION

Sortie casque stéréo : jack Ø 6,3 mm doré en face avant.
Sortie analogique D et G : câble + cinch male
Sortie numérique coaxiale

ALIMENTATION

Secteur : 230 V/50 Hz
Consommation : < 15 W

GENERALITES

Dimensions produit L x H x P: 43,5 x 8,6 x 26,5 cm
Poids produit : 2,9 kg
Dimensions emballage L x H x P : 51,5 x 16,9 x 34,5 cm
Poids emballage : 3,6 kg

LIVRÉ AVEC

Cable audio
Cordon d'alimentation secteur
Télécommande
2 piles R6

CODE EAN

8710101347745

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



PHILIPS