

CD723

## Compact Disc Speler

- *CD-Rewritable discs af te spelen.*
- *Infrarood afstandsbediening wordt bijgeleverd.*
- *Stand-by, volumeregeling en directe nummerkeuze via de afstandsbediening.*
- *Peak-search voor optimale instelling van het opnameniveau en fader.*
- *Shuffle (willekeurige volgorde afspelen) en repeat.*
- *Edit; instellen CDR of bandlengte bij opnemen.*
- *Digitale uitgang voor verliesvrij opnemen op CDR.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting, regelbaar via afstandsbediening.*
- *Afmetingen (h x b x d): 435 x 85 x 300 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



## TYPEBESCHRIJVING

- Bitcheck D/A conversie.
- De volumeregeling via de afstandsbediening regelt zowel het analoge als het digitale uitgangssignaal. Als dit ongewenst is kan het uitgangssignaal gefixeerd worden.
- Muziekkalender voor directe informatie van het totale programma.
- Maximaal 30 nummers kunnen in willekeurige volgorde en op eenvoudige wijze worden geprogrammeerd.
- Peak-search voor het snel en adequaat instellen van het opnamevolume.
- Fader voor het langzaam laten opkomen en wegvloeien van de muziek (analoog en digitaal).
- Shuffle voor het automatisch, in willekeurige volgorde, afspelen van de nummers van een plaat.
- Snelzoeken, zowel voor- als achteruit, met oplopende snelheid..
- Tijdens snelzoeken bij de laagste snelheid is het geluid versneld hoorbaar (cue).
- Drie edit-modes voor 'passende' geluidsopnamen op cassettes en CDR van verschillende lengte, zonder afgebroken nummers.
- 'Next' en 'previous' toetsen voor het snel opzoeken van volgende of vorige nummers.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een nummer.
- Repeat toets voor het herhalen van de gehele plaat of een programma.
- Solide ladesysteem met blokkeerbeveiliging. Na het bedienen van de speeltoets of het aanraken van de lade, sluit de lade zich automatisch en start het afspelen.

## PRODUCTINFORMATIE

Frequentiebereik	: 2-20.000 Hz
Klein signaal lineariteit	: ' 1 dB (Bij -90 dB)
Signaal/ruis verhouding	: >98 dB
Dynamisch bereik	: 95 dB
Kanaalscheiding	: 90 dB
Harmonische vervorming	: 0,006 %
Jank en jengel	: nihil (kwartssturing)

### Optisch uitleessysteem

Lasertype	: halfgeleider Al Ga As
Golflengte	: 780 nm

### Uitgangen

Audio	
max. uitgangsniveau	: 2 V rms
min. belastingsimpedantie	: 1 kohm

### Digitaal

max. uitgangsniveau	: 0,5 V pp (IEC 958)
belastingsimpedantie	: 75 Ohm

### Hoofdtelefoon

aansluiting	: 6,3 mm jack 120 Ohm
uitgangsniveau	: max 5V RMS
belastingsimpedantie	: 30 - 600 Ohm

### Algemeen

Voeding	: 230 V 50/60 Hz
Gewicht	: ca. 3,6 kg
Opgenomen vermogen	: <10 W

