

LECTEUR CD

CD 753



DIGITAL OUT

BITSTREAM
CONVERSION

CD-ReWritable
Playback
compatible NEW

HIGHLIGHT
SCAN

CD TEXT

Caractéristiques Techniques

- CONVERTISSEUR N/A BITSTREAM BS - DAC
- COMPATIBLE CD-RW AUDIO (ENREGISTRÉS SUR CD-R AUDIO OU SUR PC)
- CD TEXT
- SCROLL TEXT
- HIGHLIGHT SCAN
- SORTIE NUMÉRIQUE
- FONCTIONS : SHUFFLE, INTROSCAN, EDIT, FADER, PEAK SEARCH, REPEAT
- PROGRAMMABLE 30 PAGES
- SORTIE CASQUE A VOLUME RÉGLABLE
- ACCÈS DIRECT PAR LE CLAVIER DE LA TÉLÉCOMMANDE
- TÉLÉCOMMANDE 26 TOUCHES

Date d'introduction

AOUT 1998



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Compatible CD-RW Audio : lit les CD-RW Audio, enregistrés sur CD-R Audio ou sur PC

Programmable : 30 plages

Shuffle : lecture aléatoire des plages

Repeat : fonction répétition (plage, disque, programme)

Scan : lecture des 10 premières secondes de chaque plage (accessible uniquement par la télécommande)

Fader :

- fader out = diminution lente du niveau du signal de la valeur pré réglée à la valeur "0"
- fader in = augmentation du niveau du signal

de la valeur "0" à la valeur pré réglée

Peak Search : recherche du niveau maximum avant enregistrement

CD Text : lecture sur l'afficheur des informations contenues sur le disque CD : (nom de l'artiste, titre de la chanson et de l'album ...)

Highlight Scan : lecture des meilleurs passages d'une plage, déterminés par l'éditeur du disque

Scroll Text : défilement du texte sur l'afficheur

Sortie casque : avec réglage du volume (sur télécommande et lecteur)

Saut de plage avant/arrière

Recherche accélérée d'un passage musical dans la plage

Affichage de la durée de lecture écoulée de la plage en cours (track time)

Affichage de la durée de lecture restante de la plage en cours (rem track time)

Affichage de la durée de lecture restante d'un disque ou d'un programme (total rem time)

Affichage de la durée de lecture totale d'un disque ou d'un programme (total time)

Télécommande 26 touches avec clavier numérique (10 chiffres) d'accès direct aux plages

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Convertisseur D/A : Bitstream BS - DAC (TDA 1549)

Bande passante : 20 Hz - 20 kHz

Linéarité d'amplitude : < 0,5 dB (1kHz)

Dynamique : 105 dB (1 kHz)

S/B : 108 dB (1 kHz)

Séparation des voies : 98 dB (1 kHz)

Distorsion Harmonique Totale: 0,0039%

Niveau max de sortie audio : 2 V efficaces

Impédance du casque : 30 - 600

AFFICHEUR

Grand afficheur multifonctions LCD, 12 caractères texte, calendrier musical 20 caractères

CONNEXION

Sortie casque stéréo : jack Ø 6,3 mm doré en face avant.

Sortie analogique D et G : cable + cinch male

Sortie numérique coaxiale

ALIMENTATION

Secteur : 230 V / 50 Hz

Consommation : < 15 W

GENERALITES

Dimensions produit L x H x P : 43,5 x 8,6 x 26,5 cm

Poids produit : 2,9 kg

Dimensions emballage

L x H x P : 51,5 x 16,9 x 51,5 cm

Poids emballage : 3,6 kg

LIVRÉ AVEC

Cordon audio

Cordon d'alimentation secteur

Télécommande (avec 2 piles R6)

CODE EAN

8710101347776

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



PHILIPS